

8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling

Productcode: SV831DUSBK



De SV831DUSBK 8-poort USB KVM-switch Set biedt u een goed uitgeruste KVM-switch en alle benodigde kabels en accessoires om meteen een verbinding te kunnen leggen met 8 servers of pc's, wat de installatie gemakkelijk en eenvoudig maakt. De USB KVM-switch is een betrouwbare oplossing voor computerbeheer waarmee u maximaal 8 via USB aangesloten computers kunt bedienen vanaf één toetsenbord, muis en beeldscherm. U kunt omschakelen via sneltoetsen op het toetsenbord of druktoetsen op het voorpaneel en biedt ook een handig schermmenu (OSD, on-screen display) voor de instellingen. De 8-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 64 computers met behulp van dit ene apparaat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Nuttig in testlaboratoria voor software waar meerdere besturingssystemen worden gebruikt
- Ideaal voor het testen / inbranden van computers en bespaart de kosten extra randapparatuur te

moeten aanschaffen

- Centrale bediening van meerdere systemen in een datacenter
- Beheer uw serverpark efficiënt vanaf een enkele console door switches op elkaar aan te sluiten
- Beheer en bediening van computers in een productielijn

Eigenschappen

- Wordt geleverd met 8 stuks 1,80m lange USB KVM-kabels
- USB-toetsenbord en -muiscombinatie / draadloze sets ondersteund via één USB-aansluiting
- Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde KVM-poorten met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
- Automatische scanfunctie schakelt automatisch tussen de aangesloten PC's
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- Sneltoetsfunctionaliteit zorgt voor een snelle computertoegang
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam
- Plug-and-play systeemconfiguratie

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
U-hoogte	1U
Audio	Nee
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja

Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	64
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	150000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Groen - Power
	8 - Groen - PC online
	8 - Rood - PC geselecteerd

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
--------------	-------------------------------

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	17.2 in [43.8 cm]
Breedte product	7.1 in [18.0 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	4.9 lb [2.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.4 in [26.5 cm]
Breedte Verpakking	23.4 in [59.4 cm]
Hoogte Verpakking	4.9 in [12.4 cm]
Verzendgewicht	10.0 lb [4.5 kg]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - StarView 8-poort USB KVM-switch
- 2 - Montagebeugels
- 8 - 1,80m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
- 1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
- 1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.