

Adaptateur Thunderbolt 3 vers Dual DisplayPort DP 1.4 - Adaptateur Thunderbolt 3 vers Double 4K 60Hz DP ou Single Vidéo 8K/5K - TB3 vers Double Écran DisplayPort - Mac/Windows

N° de produit: TB32DP14



Cet adaptateur Thunderbolt™ 3 vers Dual DisplayPort™ hautes performances vous permet de raccorder deux écrans DP 4K 60 Hz à votre ordinateur Windows ou MacBook par un seul port Thunderbolt 3 ou de connecter votre port TB3 à un seul écran 8K. L'adaptateur est doté d'un câble étendu intégré de 46 cm qui vous offre une plus grande flexibilité lors de la configuration de votre poste de travail.

Prenant en charge une résolution quatre fois supérieure à la 4K, cet adaptateur 8K DisplayPort 1.4 offre une qualité UHD à des résolutions allant jusqu'à 7680x4320 sur un seul moniteur et prend en charge les applications multi-écrans à des résolutions et des taux de rafraîchissement inférieurs (2 x 4K 60 Hz), ce qui en fait un allié idéal à la maison, au bureau ou dans d'autres environnements de travail. Il est évolutif pour la mise en œuvre 8K.

L'adaptateur est également doté de la fonctionnalité HBR3. Grâce à la prise en charge HDR, vous pourrez bénéficier d'images réalistes avec un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés.

Cet adaptateur multi-écrans DP 1.4 aide à garder votre système à son niveau de fonctionnement optimal. Contrairement aux solutions vidéo externes USB, le Thunderbolt 3 vous permet de bénéficier de la résolution Ultra HD sur deux écrans sans épuiser les ressources de votre système.

Cet adaptateur vidéo léger est très portable, avec un design à faible encombrement. Il se glisse facilement dans votre housse de transport, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre MacBook ou tout autre appareil Thunderbolt 3.

Certifications, rapports et compatibilité

Entrée AV	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Sortie AV	DisplayPort - 1.4
ID du chipset	Intel JHL7440

Performance

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Résolutions prises en charge	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Prise en charge grand écran	Oui
Bande passante	HBR3
Spécifications audio	DisplayPort - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connecteur B	2 - DisplayPort

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows®11, 11 ARM, 10 macOS Ventura (13.0, 14.0), macOS Monterey (12.0), macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mojave (10.14), High Sierra (10.13) Android
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than one video output. This limitation also applies to using multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both Type C ports.
----------	--

Conditions

environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Metal
Longueur de câble	1.7 in [4.4 cm]
Longueur du produit	3.9 in [9.9 cm]
Largeur du produit	2.5 in [6.4 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	4.9 oz [138.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	7.3 oz [208.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis