

Adattatore Thunderbolt a doppio monitor DisplayPort DP 1.4 8K - Doppio 4K 60Hz o singolo 8K/5K Thunderbolt a DP - Adattatore video porta TB a 2x DisplayPort - Cavo da 46 cm - Mac/Windows

ID prodotto: TB32DP14



Con questo adattatore Thunderbolt™ a due uscite DisplayPort™ ad alte prestazioni è possibile aggiungere due monitor DP 4K a 60 Hz a un computer Windows o MacBook tramite una singola porta Thunderbolt, oppure collegare una porta TB a un display 8K. L'adattatore è dotato di un cavo integrato lungo ben 44 cm che offre una maggiore flessibilità per la configurazione della propria workstation.

Con una risoluzione quattro volte maggiore rispetto alla 4K, questo adattatore DisplayPort 1.4 8K offre la straordinaria qualità UHD a risoluzioni fino a 7680x4320 su un singolo monitor e supporta applicazioni a più display a risoluzioni e frequenze di aggiornamento inferiori (2 x 4K a 60 Hz). Ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro, preparando al contempo il terreno per l'implementazione della tecnologia 8K.

L'adattatore è inoltre dotato di funzionalità HBR3 e grazie al supporto della tecnologia HDR è possibile ottenere immagini realistiche dotate di un maggiore livello di contrasto, luminosità e colori.

Questo adattatore multi-display DP 1.4 aiuta a mantenere il sistema alle massime prestazioni. A differenza delle soluzioni video esterne USB, la tecnologia Thunderbolt consente di gestire risoluzioni Ultra HD su entrambi i display senza consumare risorse di sistema.

Questo adattatore video leggero è altamente portatile, con un design compatto. Si adatta perfettamente alla borsa per laptop, diventando un accessorio ideale per MacBook o altri dispositivi Thunderbolt, soprattutto quando lavori fuori ufficio.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di un dispositivo TB3 a un singolo monitor 8K o a due display 4K
- Streaming di contenuti realistici ad alta risoluzione su più monitor
- Creazione e modifica di contenuti a uso intensivo di grafica mediante software ad alto consumo di risorse

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** adattatore Thunderbolt (40 Gbps) a due uscite DisplayPort 1.4 per doppio monitor DP 1.4 4K a 60 Hz o un singolo monitor 8K a 30 Hz o 5K a 60 Hz; HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4
- **ESPERIENZA 8K:** testato con display 8K e hardware/software per test di conformità per garantire prestazioni ottimali per la creazione di contenuti e l'imaging ad alta risoluzione; retrocompatibile con risoluzioni 4K 60 Hz/5K/1440p/1080p
- **COMPATIBILITÀ:** Questo adattatore è compatibile con Windows, macOS e Ubuntu; Supporta laptop Thunderbolt o USB4; Doppio display su MacBook M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max e display singolo su MacBook serie M base e iPad Pro M1 e successivi
- **COMPATIBILITÀ DEI DISPLAY:** adattatore video alimentato tramite bus e testato con display 8K e 4K (UHD), incluse le marche LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, Acer, BenQ; ideale per la creazione di contenuti, l'imaging e con monitor ad alta risoluzione
- **FACILE DA USARE:** l'adattatore TB a DP in alluminio è dotato di un cavo integrato da 44 cm per la massima flessibilità di configurazione della workstation e gestione cavi tra il laptop e l'adattatore; configurazione senza driver con Windows/macOS

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Ingresso AV	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Uscita AV	DisplayPort - 1.4
ID chipset	Intel JHL7440

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Risoluzioni supportate	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Widescreen supportato	Sì
Larghezza di banda	HBR3
Specifiche audio	DisplayPort - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connettore B	2 - DisplayPort

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11, 11 ARM, 10, 10 ARM macOS Sonoma (14.0) macOS Ventura (13.0) , macOS Monterey (12.0), macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mojave (10.14), High Sierra (10.13) Android
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than one video output. This limitation also applies to using multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both Type C ports.
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza del cavo	17.3 in [43.9 cm]
Lunghezza prodotto	3.9 in [9.9 cm]
Larghezza prodotto	2.5 in [6.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	4.9 oz [138.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.3 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.2 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.3 oz [208.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Thunderbolt 3 a due DisplayPort
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

