

Dock Thunderbolt 3 à double affichage 4K 60 Hz avec slot pour lecteur de carte M.2 PCIe

N° de produit: TB3DK2DPM2



Cette station d'accueil compacte Thunderbolt™ 3 est conçue pour garantir la productivité, en transformant votre ordinateur portable MacBook Pro ou Windows® équipé de Thunderbolt 3 en un poste de travail double 4K avec jusqu'à 40 Gbit/s de débit. La station d'accueil hautes performances est dotée d'un slot SSD M2 PCIe qui offre un stockage de données amélioré, trois ports USB, un lecteur de carte SD, un port Gigabit Ethernet, un port Thunderbolt 3 descendant pour l'installation en série et la spécification Power Delivery à 85 W.

Parfaite pour les tâches Ultra HD, cette station d'accueil PC double 4K prend en charge la résolution 4K sur deux moniteurs :

- 1 port DisplayPort et 1 port USB-C Thunderbolt 3 (4096 x 2160p à 60 Hz) (un câble USB-C vers DP ou un adaptateur vidéo USB-C peut être nécessaire)

Connectez-vous à un seul moniteur 5K à 60 Hz.

Le boîtier SSD M.2 PCIe intégré dans la station d'accueil Thunderbolt 3 prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 1 500 Mo/s grâce à l'ajout d'un SSD M.2 PCIe qui offre un accès ultra-rapide aux données, un stockage amélioré et la mise en cache des applications.

Transférez des photos ou des vidéos de vos cartes SD vers votre ordinateur portable Thunderbolt 3. Le slot SD de la station d'accueil prend en charge les cartes SD 4.0 et UHS-II avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 270 Mo/s.

Connectez des appareils avec trois ports USB : un port USB-C (10 G) avec 3 A de charge et deux ports USB-A (5 G) avec charge rapide et synchronisation.

Le port GbE (avec prise en charge du démarrage PXE et WoL) assure un accès fiable au réseau filaire.

À l'aide d'un seul câble, la station d'accueil Thunderbolt 3 fournit jusqu'à 85 W de charge Power Delivery.

Le modèle TB3DK2DPM2 est conforme aux exigences TAA.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Traitez des images et des vidéos non compressées nécessitant une bande passante élevée et dotées de graphismes riches
- Augmentez le stockage de données grâce au boîtier SSD M.2 PCIe (NVMe ou AHCI) intégré à la station d'accueil
- Accédez aux cartes SD de votre appareil photo et de votre téléphone à partir de votre ordinateur portable MacBook Pro ou PC via la station d'accueil
- Éditez des vidéos 4K sur un écran et prévisualisez le résultat en mode plein écran sur le second écran 4K

Spécifications techniques

- **STOCKAGE HAUTE PERFORMANCE LOCALISÉ** : La station d'accueil TB3 dispose d'une baie pour SSD PCIe NVMe M.2 pour stocker des fichiers, d'un emplacement pour carte SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-II et d'un port USB-C 3.1 Gen 2 10Gbps pour connecter un disque externe
- **CONÇUE POUR LES CRÉATEURS DE CONTENU** : La station d'accueil Thunderbolt 3 est dotée d'un double écran 4K 60Hz ou d'un seul 5K 60Hz via DisplayPort et un port TB3/USB-C en aval, SD, 1x USB-C et 2x USB-A Hub, Gigabit Ethernet et audio
- **COMPATIBILITÉ** : Pilotes automatiques; Câble TB3 inclus, ports frontaux, USB-A et USB-C BC 1.2 Fast Charge; Double affichage étendu sur Apple M3 MacBook Air/Pro et M1/M2 / M3 Max et Pro MacBooks; Affichage unique sur Apple M1/M2 MacBooks d'entrée de gamme

- **ALIMENTATION 85W** : Station d'accueil Thunderbolt 3 avec charge pour alimenter et charger les ordinateurs portables de station de travail comme MacBook Pro 13/15/16, HP EliteBook, Lenovo ThinkPad, Dell XPS utilisant macOS et Windows
- **PORT THUNDERBOLT 3 FLEXIBLE** : Le port TB3 en aval de la station d'accueil Thunderbolt 3 prend en charge 15W et trois modes de fonctionnement : un deuxième écran, des périphériques TB3 en guirlande ou la connexion d'accessoires USB-C

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Intel - Alpine Ridge DP ASMedia ASM1142 Realtek RTS5411 Realtek RTS5329 C-Media - CM6533 Intel i210AT

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2) 5 Gbit/s (USB 3.0)

	2 Gbit/s (Ethernet, Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Double affichage 4K - Ports DisplayPort et USB-C Thunderbolt 3 - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p à 60 Hz Un seul écran 4K - Port DisplayPort ou USB-C Thunderbolt 3 - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p à 60 Hz Un seul écran 5K (5120 x 2880p) (via le port USB-C Thunderbolt 3)
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Type de carte mémoire	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
PXE	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) 1 - DisplayPort (20 broches) 1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps) 1 - SD Slot 1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	--

1 - RJ-45

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - Audio 3,5 mm

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
---	---

Le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 afin de pouvoir alimenter et charger votre ordinateur portable.

Remarque	Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
----------	---

Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran.

La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. L'USB 3.1 Gen 2 assure des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s.

MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
-----------------------	---------------------------

Power Delivery	85W
----------------	-----

Tension d'entrée	100 - 240 AC
------------------	--------------

Courant d'entrée	2.5 A
------------------	-------

Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	7.5 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	170

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	19.7 in [500 mm]
Longueur du produit	3.7 in [9.5 cm]
Largeur du produit	9.4 in [23.9 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	1.7 lb [0.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	5.5 in [14.0 cm]
Poids brut	4.8 lb [2.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
	1 - Câble thunderbolt 3
	1 - Adaptateur d'alimentation universel
	4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis