

Switch Commutatore KVM a 2 porte mini DisplayPort con Hub USB 2.0 incorporato - mDP KVM - 4k @ 60hz

ID prodotto: SV231MDPU2



Questo versatile switch KVM USB consente di condividere una stazione di lavoro Mini DisplayPort™ (mDP) tra due sistemi di computer, offrendo il controllo di monitor mDP, tastiera e mouse nonché di una periferica USB aggiuntiva. Il supporto per mDP ne fa l'accessorio ideale per le stazioni di lavoro Mac.

Per garantire la compatibilità con la configurazione utilizzata, questo switch KVM è stato sottoposto a rigidi test con le piattaforme più diffuse tra cui computer Windows®, Linux® e Mac ed è alimentato dalle periferiche USB, vale a dire che non richiede una fonte di alimentazione esterna.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, è sorprendente come questo KVM Mini DisplayPort sia in grado di gestire senza problemi i contenuti con elementi grafici complessi. Con una risoluzione quattro volte superiore all'alta definizione 1080p, le prestazioni perfette fanno di questo switch la soluzione ideale per applicazioni grafiche complesse, quali progettazione CAD/ CAM, progettazione grafica, imaging biomedico (RM, diagnostica radiologica, ecc.).

Inoltre, lo switch KVM supporta display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.

Essendo dotato di Mini DisplayPort con audio digitale 7.1 nonché di un hub USB a 3 porte per tastiera, mouse e una periferica USB aggiuntiva, questo switch KVM è ideale per l'accesso a due sistemi separati utilizzando la stessa stazione di lavoro: perfetto per il controllo del server, semplifica inoltre l'accesso a più sistemi di computer.

Questo KVM a 2 porte assicura un funzionamento senza problemi grazie alla commutazione hardware e software, fornendo una soluzione semplice ma completa per la commutazione tra ogni computer collegato. Il software di commutazione incluso offre la commutazione on-demand grazie all'interfaccia video intuitiva. Quando si lavora con computer Windows è disponibile anche il controllo con tasti di scelta rapida, inoltre è presente uno switch di commutazione di facile accesso, situato sulla parte

anteriore.

SV231MDPU2 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di controllare due sistemi di computer da una sola stazione di lavoro
- Consente di visualizzare la trasmissione video ad alta risoluzione su dispositivi medici o sanitari quali, ad esempio, le macchine MRI e macchine a raggi-X
- Questo switch KVM consente di modificare video ad alta risoluzione
- Consente di visualizzare la trasmissione video da un strumentazione per la topografia da satellite grazie al controllo dalla console

Caratteristiche

- Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K
- Massima produttività grazie all'accesso a più sistemi
- Funzionamento senza problemi con la commutazione dai tasti di scelta rapida ai pulsanti (i tasti di scelta rapida sono supportati solo in Windows)
- Supporto audio digitale 7.1
- Supporto completo plug-and-play con tastiere, mouse e periferiche connesse via USB
- Supporta risoluzioni fino a 3840 x 2160 @ 30Hz
- Nessun driver o software necessario
- Supporta DDC2B per rilevamento del monitor
- Utilizzabile con adattatori DisplayPort, HDMI e DVI

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No

Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	Mini DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Standard del settore	HDCP 2.2
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	Sì - Dual Link
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio digitale 7.1 (in base al supporto del display e delle sorgenti video)
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Specifiche generali	<p>Per raggiungere la risoluzione massima di 4K a 60 Hz, sono necessari una sorgente video e un display che supportino tale risoluzione.</p> <p>I comandi degli switch con tasti di scelta rapida sono supportati solo quando si utilizzano computer Windows.</p>

Connettore/i

Interfacce console	Mini-DisplayPort (20 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	Mini-DisplayPort (20 pin) USB B (4 pin)

Indicatori

Indicatori LED	LED porta 1 attiva LED porta 2 attiva
----------------	--

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	3.9 ft [1.2 m]
Lunghezza prodotto	7.0 in [17.7 cm]
Larghezza prodotto	3.2 in [82 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [24 mm]
Peso prodotto	12.1 oz [342 g]

Informazioni confezione

Package Length	7.5 in [19 cm]
Package Width	9.6 in [24.3 cm]



Package Height 2.9 in [74 mm]

Peso spedizione (confezione) 29.8 oz [845 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Switch KVM mDP a 2 porte

Cavi KVM Mini DisplayPort da 1,2 m

Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

