

Caja de Disco Duro HDD 2,5" IDE SATA externo USB 2.0 - Diseño Sin Herramientas

ID del Producto: UNI2510U2V



El Gabinete para Disco Duro de 2,5", UNI2510U2V ofrece una solución de almacenamiento versátil que permite convertir un disco duro o de estado sólido SATA o IDE de 2,5" en un disco duro externo conectado a través de USB 2.0 – una solución eficaz y económica para una variedad de aplicaciones entre las que se incluyen copias de seguridad, almacenamiento de imágenes digitales, almacenamiento multimedia o simplemente para "aprovechar" discos duros antiguos (IDE). Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de hasta 1TB) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador. El gabinete para disco duro externo ofrece un diseño de instalación "sin herramientas" lo que permite ahorrar el tiempo que normalmente se requiere para instalar o reemplazar un disco duro en un gabinete externo. El gabinete basado en USB incluye la función "One Touch Backup" que permite automatizar la realización de copias de seguridad con tan sólo tocar un botón, en vez de tener que arrastrar carpetas y archivos manualmente del ordenador host al disco duro externo. Además, el gabinete USB IDE/SATA, UNIV2510U2V dispone de un cable-Y USB que cuando ambos conectores USB están conectados al ordenador elimina la necesidad de usar un adaptador de alimentación externo para el disco externo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite convertir un disco duro IDE (PATA) o SATA fuera de uso en almacenamiento externo adicional
- Para técnicos que deben acceder a varias unidades
- Permite crear una solución de almacenamiento externo rápido y portátil para ordenadores de escritorio, portátiles o netbooks

- Permite agregar almacenamiento a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
- Permite hacer copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo para archivar o liberar espacio

Características

- Soporta unidades SATA o IDE (PATA)
- Diseño de montaje sin tornillos/sin herramientas
- Indicador LED de Encendido/Actividad
- Se alimenta directamente del puerto(s) USB
- Soporte para el software One-Touch Backup
- Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Compatible con discos SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) e IDE 66/100 Mbps
- Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 pulgadas y de hasta 9,5mm de altura
- Compatible con Plug and Play

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA & IDE
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JM20337

Rendimiento



Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con UASP	No
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM

Conector(es)

Conectores de la Unidad	IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USB Mini B (5 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	Azul (Fijo - Encendido, Intermitente - Actividad)
-----------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~90%

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	5.2 in [13.3 cm]
Ancho del Producto	3.1 in [78 mm]
Altura del Producto	0.7 in [19 mm]
Peso del Producto	4.6 oz [130 g]



Información de la
Caja

Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	1.7 in [42 mm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.8 oz [250 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Gabinete para Disco Duro 2,5 pulgadas
	Cable Y USB mini B
	CD del Controlador
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

