

DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb

Produkt ID: SV231TDVIUA



Med SV231TDVIUA 3-skärms DVI USB KVM-switch med två portar kan 2 PC-datorer (med 3 DVI-videouttag vardera) dela skärmar, 1 mikrofon och en uppsättning högtalare, ett tangentbord och en mus, så väl som ytterligare ett USB 2.0-tillägg som en extern hårddisk, USB-minne, skrivare eller webbkamera.

Med den tredubbla DVI KVM-switchen kan du växla fram och till baka mellan 2 multi-DVI PC-datorer med bara ett knapptryck, samtidigt som videokvaliteten bibehålls på alla skärmar med upplösningar på upp till 1920x1200. DVI-switchen för tre skärmar har även en integrerad USB-hubbport som gör att USB 2.0-tillägg kan kopplas till systemet vilket gör att du slipper utgifterna för att köpa dubbel utrustning eftersom du kan dela lagrad data mellan datorerna.

OBS! Eftersom DVI-kontakten på denna KVM är DVI-I stöder KVM:en endast DVI-D single link-videokällor (endast digital). När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Växla mellan tre skärmar, mus, tangentbord, högtalare, mikrofon och ett USB-tillägg mellan två PC-datorer
- Applikationer för grafisk formgivning och multimediaproduktion
- Perfekt för CAD-/CAM-operatörer som använder flera skärmar
- Finans/bank och börsarbetsstationer med flera skärmar
- Hög upplöst medicinsk bildbehandling med flera skärmar

Funktioner

- Växla 3 skärmar och kringutrustning mellan 2 datorer
- Med stöd för HD-DVI-upplösningar upp till 1920x1200 på tre skärmar
- Växla mellan USB- och ljudenheter oberoende av varandra
- Med frontpanelsknappar och genvägskommandon för val av dator
- Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
- Chassi helt i metall för lång hållbarhet
- Hubbport med stöd för USB 2.0-enheter med hög hastighet
- HDCP-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	Yes
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej

	Kedjekoppling	Nej
Prestanda		
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	DVI-stöd	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximal digital upplösning	1920x1200
	Stöd för widescreen	Ja
	Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
	Maximalt antal användare	1
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Medeltid mellan fel (MTBF)	62,000 hours
Kontakt(er)		
	Konsolgränssnitt	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 3 - DVI-I (29-stifts) 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Värdkontakter	4 - 3.5 mm minijack (3-polig) 6 - DVI-I (29-stifts) 2 - USB B (4-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Även om KVM:en stödjer både DVI-I (analogt läge) och

DVI-D (digitalt läge) måste båda källdatorerna sända samma signaltyp för att växlingen ska fungera korrekt. När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar. Kontakta teknisk support för hjälp med att identifiera källtypen.

Indikatorer		
	LED-indikatorer	2 - Orange - dator online 2 - Grön - aktiv PC
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.8A
	Utpänning	12V DC
	Utström	1.5A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	18
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
	Produktbredd	6.3 in [15.9 cm]
	Produkthöjd	2.9 in [7.4 cm]

Produktdjup	3.9 in [100 mm]
Produktvikt	2.0 lb [0.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.4 in [24.0 cm]
Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Paketets höjd	3.8 in [9.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Tredubbel KVM-skärm med 2 portar
	4 - Gummifötter
	1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
	1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.