

4ポート デュアルディスプレイ (DVI & VGA) 対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器 (オーディオ対応/USB2.0ハブ付)

製品ID: SV431DDVDUA



DVI

VGAデュアルモニター対応4ポートKVMスイッチ。USBマウスとキーボードのワンセットで4台のデュアルディスプレイ接続コンピュータを制御することができます。

このデュアルビューKVMスイッチは、コンピュータごとに高解像度ビデオ対応VGAポート1口とDVI-Iポート1口を提供し、接続コンピュータ間でのオーディオ切り替え機能に対応します。

このDVI/VGA KVMスイッチは、接続コンピュータ間でUSB 2.0周辺機器を共有できる2ポートUSBハブを内蔵しています。コンパクトな設計かつ頑丈なメタル製筐体は、優れた耐久性を発揮します。

注意: 本KVMスイッチは、DVI-I (アナログモード)とDVI-D (デジタルのみ) 両方に対応していますが、正しい切り替え動作を行うには、ソースPCで同じ信号タイプの出力が推奨されます。PC-KVM接続およびKVM-コンソール接続には、可能な限りDVI-Dケーブルを使用してください。ソースについてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

このKVMスイッチをサーバーラックにマウントしたい場合、StarTech.com製1Uラックマウントブラケット (別売) を使用し、ラックマウントに対応させることができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ DVI + VGAのマシンとVGA + VGAのマシンを組み合わせるなど、柔軟な設定が可能 (変換アダプタ使用)
- ・ 金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適
- ・ 頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適
- ・ 一方の機械がDVI & VGA、他方の機械がVGA & VGA (使用可能なアダプタ付き) という設定にも対応

製品の特長

- ・ 前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作
- ・ 最大デジタル解像度1920 x 1200と最大アナログ解像度1920 x 1200に対応、推奨解像度は1920 x 1200
- ・ OS独立型 (ドライバやソフトウェアは不要)
- ・ オーディオを独立/同時に切り替え
- ・ プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応
- ・ 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
- ・ ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
- ・ USBスタイルのキーボードとマウス+ 2件のUSB周辺機器を4台のコンピュータで共有
- ・ コンピュータ切り替えのトーンインジケータ
- ・ オートスキャンの実行時間間隔を選択可能
- ・ ビデオ強度を調整するリアファンクションキー
- ・ HDCP対応
- ・ DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定
- ・ デュアルモニタ / フラットパネル ディスプレイ[1 x DVI + 1 x VGA]対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
オーディオ	あり
KVM・ポート	4
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	DVI+VGA
マルチモニター	Yes
ラック取り付け可能	オプション
ケーブル同梱	なし

	デジチェーン型	なし
性能	OSD &ホットキーサポート	なし
	DVIサポート	あり(シングルリンク)
	IPコントロール	なし
	ホットキー選択	あり
	最大アナログ解像度	1920 x 1400
	最大デジタル解像度	1920 x 1200
	最大ユーザー数	1
	ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー
	MTBF	140000 時間
コネクタ	コンソールインターフェース	2 – 3.5mmステレオミニ(3極) 1 – DVI-I [29ピン] 4 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 – VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
	ホストコネクタ	4 – 3.5mmステレオミニ(3極) 4 – DVI-I [29ピン] 4 – USB B [4ピン] 4 – VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
ソフトウェア	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
	特記 / 必要条件	
	注意	本KVMスイッチは、DVI-I(アナログモード)とDVI-D(デジタルのみ)両方の信号に対応していますが、適切な切り替え動作を行うには、すべてのPCで同じ信号を出力する必要があります。すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続において可能な限りDVI-Dケーブルを使用されるよう推奨しています。ビデオソース信号が不明な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
インジケータ	LEDインジケータ	2 – 緑 – PC検出 1 – 緑 – 電源入 2 – 赤 – PCインジケータ

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.8A
出力電圧	12 VDC
出力電流	1.5A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M
消費電力(W)	18

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	80% 相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	16.3 cm [6.4 in]
製品横	22 cm [8.7 in]
製品高さ	6 cm [2.4 in]
製品深さ	130 mm [5.1 in]
製品重量	1.3 kg [2.8 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	30.0 cm [11.8 in]
パッケージ横	25.5 cm [10.0 in]
パッケージ高さ	8.7 cm [3.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.8 kg [3.9 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 4ポートKVMスイッチ
---------	-----------------

4 – フットパッド

1 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア

1 – 取扱説明書

Warranty Information

Warranty

整備品3年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。