

Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB

ID del Producto: UNIDUPDOCK



El Duplicador Universal para Dos Discos Duros SATA/IDE, UNIDUPDOCK ofrece una solución conveniente para copiar/clonar discos duros (HDD) o de estado sólido (SSD) y a la vez puede operar como estación de acoplamiento para HDD o SSD SATA/IDE para discos de 2,5" o 3,5" (SATA, SATA II, SATA III) .

Gracias a su capacidad para clonar discos duros en forma rápida y eficaz, esta estación de acoplamiento universal funciona como duplicador autónomo sin necesidad de conectarlo a un ordenador host, obteniendo una copia exacta del contenido del disco duro objetivo, así como información del sector de partición y de arranque, del Host Protected Area (HPA) y datos del usuario a una velocidad de copiado de 72 MB/seg. Incluye una pantalla LCD que permite realizar un seguimiento del proceso de duplicación e informar sobre errores en los discos.

Con soporte para IDE y SATA, esta estación de acoplamiento y duplicador universal es capaz de clonar discos de SATA a SATA, de IDE a SATA o de SATA a IDE, y de IDE a IDE, siempre y cuando la unidad fuente no exceda el tamaño de la unidad de destino. Alternativamente, la estación de acoplamiento se puede utilizar para borrar discos duros en forma rápida y reutilizarlos en el futuro.

Cuando actúa como estación de acoplamiento universal de Discos Duros IDE y SATA, el duplicador se puede conectar a un ordenador a través de un puerto USB con soporte plug-and-play, permitiendo el acceso al contenido del disco duro sin necesidad de instalarlo en un ordenador ni de colocarlo en un gabinete externo. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" 1TB por bahía) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

Su diseño de factor de forma pequeño hace de este producto un complemento adecuado para entornos operativos de laptops y ordenadores de escritorio. Este duplicador/estación de acoplamiento para disco duro externo constituye una solución versátil de almacenamiento y clonación de discos duros que también ofrece una gran cantidad de otras utilidades integradas a las que se puede acceder

a través de un sistema de menú incorporado.

Opciones de Menú:

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Copia de disco/clonación de disco duro – permite crear réplicas exactas de una unidad fuente en una unidad nueva – perfecto para ámbitos/entornos donde concordancia e integridad son aspectos esenciales (aplicaciones de orden público y forenses)
- Ideal para SMB, OEM, Integradores de Sistemas, proveedores de IT y de servicios que requieren de un acceso rápido al contenido de unidades de disco duro, o de la capacidad para clonar información con el propósito de recuperar información / discos.
- Excelente para aplicaciones del Orden Público y Forenses
- Perfecto para realizar copias de respaldo, recuperación de información y borrado del disco duro con rapidez y sin inconvenientes

Características

- Duplicación de la unidad Sector por Sector, incluyendo HPA
- Pantalla LCD integrada para indicar el progreso del proceso de duplicación y opciones de menú
- Compatible con unidades SATA (1,5/3,0/6,0 Gbps) e IDE (66/100/133 Mbps)
- Soporta unidades de discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SDD) de factor de forma de 2,5 o 3,5 pulgadas
- Función integrada de borrado de unidades en forma rápida
- Funciones independientes de soporte adicionales: comparaciones de unidades, unidades de escaneo previo y auto diagnóstico del hardware
- Se puede conmutar entre los modos Duplicador y Estación de Acoplamiento en forma manual
- RAID 0, 1 y función BIG integradas
- Protección contra cortos circuitos integrada
- Interfaz USB 2,0 de alta velocidad con tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- El paquete incluye dos adaptadores IDE 40pin a 44pin (3,5 a 2,5 pulgadas) compatibles con discos

duros móviles

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 2.0
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA & IDE
ID del Conjunto de Chips	ACARD - ARC286

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Modos RAID Soportados	BIG (Spanning or Concatenation) JBOD - (Sólo un Puñado de Discos) RAID 0 (Discos Divididos) RAID 1 (Discos en Espejo)
Duplication Speed	4.2GBpm
Modos de borrado	Quick Erase
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (8TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (2TB total)
Índice de Inserción	15,000 Cycles

Conector(es)

Conectores de la Unidad	IDE (40 pines, EIDE/PATA)
-------------------------	---------------------------



		LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)
		Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host		USB B (4 pines)
<hr/>		
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Para la duplicación, la unidad de destino debe tener una capacidad igual o mayor que la unidad de origen.
<hr/>		
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12/5V DC
	Alimentación de Salida	3A
	Consumo de Energía	36
<hr/>		
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	HR 90%
<hr/>		
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	5.9 in [15.1 cm]
	Ancho del Producto	4.3 in [11.0 cm]

Altura del Producto	1.1 in [27.0 mm]
Peso del Producto	8.3 oz [236.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.5 in [29.2 cm]
Ancho de la Caja	7.6 in [19.3 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [71.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	30.1 oz [854.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Duplicador Universal de Disco Duro
	Cable USB 2.0 A B
	Cable IDE 40 a 40 pines
	Cables LP4 a LP4
	adaptadores de 40 a 44 pines
	Cable de Alimentación (USA/RU/EU)
	Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

