

Rieles para Rack de Servidores 1U Universales - Rieles con Profundidad Ajustable para Gabinete Rack de 19"

ID del Producto: UNIRAILS1U



Estos rieles 1U para rack de servidores le permiten montar equipos que no sean de montaje en rack, como servidores de escritorio, equipos de red o conmutadores KVM, en su rack de servidores de 19" sin sacrificar 1U de espacio de rack, como haría con una estantería tradicional. Los rieles para rack también son una gran solución para montar equipos con rieles dañados o equipos OEM descatalogados como servidores Dell™, IBM®, HP® o Apple que ya no disponen de rieles para rack.

Estos rieles para rack añaden funcionalidad de montaje en rack a su equipo no montado en rack, al acunar su equipo en un marco abierto soportado por tres robustos travesaños. Puede montar su equipo que no sea de montaje en rack montando los rieles en el bastidor de su servidor y colocando su equipo en el bastidor inferior. Para los equipos que ya cuentan con orificios de montaje, los rieles también cuentan con múltiples patrones de montaje para asegurar su equipo, para un mayor nivel de seguridad.

Cumpliendo la norma EIA-310 para equipos de montaje en bastidor de 19", estos rieles de montaje son compatibles universalmente con bastidores para servidores de 19". La profundidad es ajustable para una gran variedad de tamaños y configuraciones de rack. Además, hay un panel de gestión de cables trasero que es extraíble para una personalización adicional.

Para garantizar la seguridad de su equipo, estos rieles de montaje cuentan con una construcción de acero laminado en frío. Su diseño duradero puede soportar una carga de peso de hasta 25kg.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale equipo de montaje en rack al que le falten los carriles originales
- Utilícelos para el montaje en rack de equipos de fabricantes OEM (equipos originales), como servidores Dell, IBM, HP o Apple que ya no tienen carriles disponibles a la venta
- Instale de forma segura, en cualquier rack de servidores EIA-310 de 19 pulgadas, equipos que no son para montaje en rack

Características

- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL:** Estos rieles de rack universales 1U le permiten montar equipos no montados en rack en su gabinete de 19" - También es ideal para montar equipos con OEM descatalogados
- **CUMPLE LAS NORMAS DE LA INDUSTRIA:** Estos rieles de montaje para servidores cumplen la norma EIA-310 para equipos de montaje en bastidor de 19" - La profundidad de los rieles de montaje en rack también es ajustable
- **CONSTRUCCIÓN RESISTENTE:** Para garantizar la seguridad de su equipo, estos rieles de montaje para equipos de red cuentan con una construcción de acero laminado en frío - El diseño durable puede soportar una carga de peso de hasta 25kg
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñados y fabricados para los profesionales de TI, estos rieles para bastidores de rack están respaldados de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	Sí

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	55.1 lb [25 kg]
-----------------------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.4 ft [0.1 m]
Ancho del Producto	18.9 in [48.1 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.2 cm]
Peso del Producto	5.8 lb [2.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	41.5 in [105.4 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	16.5 in [42 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	19.8 in [50.2 cm]
Ancho de la Caja	4.2 in [10.7 cm]
Altura de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.8 lb [2.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Set de Rieles Universales para Rack
	8 - Tornillos M5 para Fijar los Paneles
	8 - Tuercas Jaula M5
	1 - Llave M5

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.