

USB-C till Ethernet-adapter med USB 3.0-hubb med 3 portar och Power Delivery

Produkt ID: US1GC303APD



Lägg kraftfull anslutning till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator med USB-C. Denna USB-C till Ethernet-adapter är idealisk för mobil användning och ansluts i din USB-C- eller Thunderbolt™ 3-port för trådad nätverksåtkomst och ger dig tre USB 3.0 Type-A-portar för att ansluta dina tillägg. Och du kan ladda din bärbara dator medan du arbetar. Det är det perfekta tillbehöret för din MacBook, ChromeBook Pixel™, Dell™ PS 12 eller annan enhet.

Få en trådad Internet-anslutning i stort sett var du än är. USB-C-nätverksadaptorn har en Ethernet-port med stöd för full Gigabit-bandbredd genom att utnyttja prestandan från USB 3.0 (5 Gbps), även kallat USB 3.1 Gen 1. Du kan ansluta till ett nätverk på platser där Wi-Fi® inte är tillgängligt eller opålitligt och snabbt nå stora filer över nätverket med Gigabit-hastigheter.

Vissa bärbara datorer, surfplattor och datorer med USB Type-C har bara en port för extern anslutning vilket begränsar antalet tillägg som du kan använda. Denna USB-C Ethernet-adapter har en inbyggd hubb med tre USB Type-A-portar som ger dig friheten att ansluta extra enheter, som till exempel en USB-mus eller ett USB-minne. Du kan öka antalet USB-portar för att öka din produktivitet.


Denna USB-C-nätverksadapter och hubb i resestorlek är självdriven och får enkelt plats i datorväskan så att du slipper ta med dig en separat Gigabit Ethernet-adapter och USB-C till USB-A-hubb. Den är idealisk för mobil användning och ger dig trådad nätverksanslutning var du än är och möjlighet att koppla in extra USB-enheter. Den har även en inbyggd USB Type-C-kabel så att den alltid finns där när du behöver den.

Med USB-C-nätverksadaptorn kan du strömförse och ladda din bärbara dator medan du arbetar och strömförse hubben samtidigt. Adaptorn stöder Power Delivery 2.0, så istället för att bära på flera strömadapterar kan du använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att strömförse både din bärbara dator och nätverksadaptorn. Obs.: se till att din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter stöder USB Power Delivery 2.0.

Kom igång snabbt. Koppla helt enkelt in adaptorn i USB Type-C™-porten på din bärbara dator och anslut till ditt nätverk. Den installeras automatiskt när du ansluter den och fungerar med många olika

operativsystem som till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealisk för mobila proffs som behöver trådade nätverksanslutningar och USB-anslutningar i en praktisk adapter
- Ladda din bärbara dator och din nätverksadapter samtidigt med hjälp av din bärbara dators USB-C-strömadapter

Funktioner

- Lägg till kraftfull anslutning till din USB-C-kapabla enhet med en GbE RJ45-port och tre USB Type-A-portar
- Stöder USB Power Delivery 2.0 för att strömförse och ladda din bärbara dator och nätverksadapter vid användning med din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter
- Bärbar nätverksadapter och hubb i resestorlek, idealisk för mobil användning
- Stöder USB 3.0 (5 Gbps)
- Inbyggd kabel med vändbar USB-C-kontakt som är kompatibel med Thunderbolt 3-dataport
- Kompatibel med flera plattformar och enkel att installera med inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Stöder Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumboramar, flödesreglering i full-duplex,

VLAN-tagging och layer 2 priority encoding

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	USB Power Delivery
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	3
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x flödesreglering, 802.1q VLAN-tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
Chipset-ID	VIA/VLI - VL100
	VIA/VLI - VL813
	Realtek - RTL8153

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet, full-duplex)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Flödeskontroll	Flödesreglering i full-duplex

Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning
	3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	.Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.7 till 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 VLAN-tagging stöds för närvarande inte i macOS
	Linux Kernel 2.6.25 och uppåt - Endast LTS-versioner

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till att nätverksadaptern strömförser och laddar din bärbara dator måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0) Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Obs.	Adapters USB-C-port är endast för USB Power Delivery. Den stöder inte DisplayPort alt-läge eller dataöverföringar. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0 Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till hubben i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W
Inspänning	5V DC
Utspanning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Form Factor	Inbyggd kabel
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	3.7 in [9.5 cm]
Produktbredd	1.6 in [4.1 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	1.6 oz [46.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]

Paketets höjd 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [104.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-hub

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.