

Extensor de Consola KVM USB por Cable Ethernet Cat5 UTP RJ45 - 150m

ID del Producto: SV565UTPU



El Extensor de Consola KVM con USB y VGA, modelo SV565UTPU, extiende hasta a una distancia de 150m, permitiéndole controlar un servidor, una computadora o múltiples PCs (conectado a través del KVM) a través de un cable de red UTP Cat5 o Cat6, a distancias de hasta 150 metros. Los cables de conexión al PC están incluidos con este producto, lo que la convierte en una solución lista para usar.

Puede utilizar su teclado, mouse y monitor existente para tener acceso tanto a la sala de servidores y su computadora en la oficina, ahorrando espacio y evitando la necesidad de una consola remota dedicada, permitiéndole conmutar entre la vista de la estación de trabajo y KVM en el sitio remoto.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Monitoree equipo controlado por computadora en una fábrica o en un almacén
- Utilice uno o más servidores en una sala de servidores desde un sitio remoto
- Controle máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad remotos

Características

- **FUNCIONAMIENTO REMOTO:** Utilice el extensor para controlar un KVM USB y VGA o un PC situado a una distancia de hasta 150m - Admite comandos de teclas de acceso rápido, conmutación automática entre el host y la unidad remota o control dedicado
- **EXTENSIÓN KVM ECONÓMICA:** El extensor KVM proporciona una forma económica de convertir unidades KVM estándar en hardware de acceso remoto, ampliando sus capacidades de su equipo
- **CONFIGURACIÓN FLEXIBLE:** El extensor de consola KVM puede utilizarse con un sola computadora o conectarse a un conmutador KVM - Ofrece una amplia compatibilidad con teclados y mouse USB e incluso con la mayoría de configuraciones combinadas/inalámbricas
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** El extensor KVM sobre Ethernet Plug and Play es fácil de instalar utilizando cables de red UTP estándar del sector y es independiente del sistema operativo, por lo que no requiere instalar software ni controladores
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este extensor KVM CAT5 está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No

Rendimiento

Control IP KVM	No
Distancia Máxima de Transferencia	150m [492ft]
Resoluciones Admitidas	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m

		1024 x 768 @ maximum cable length
	MTBF	126000 horas
Conector(es)	Interfaz(ces) de Consola	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conectores del Host	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Otra(s) Interfaz(ces)	1 - RJ-45
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Product weights/measurements and connector types indicate a single unit only (either Host or Remote)
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.2A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad 0~80% RH

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	3.0 in [7.5 cm]
Ancho del Producto	6.1 in [15.5 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	1.3 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.7 in [24.7 cm]
Ancho de la Caja	11.9 in [30.2 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [8.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Unidad Host
	1 - Unidad Remota
	2 - 6 ft 2-in-1 USB VGA KVM cables
	8 - Patas de Goma
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.