

USB-C till fiberoptik-omvandlare - Öppen SFP

Produkt ID: US1GC30SFP



Med denna USB-C™ till fiberoptik-omvandlare kan du använda USB 3.0-porten (Type-C™) på din bärbara dator eller surfplatta för att få en säker fibernätverksanslutning. Windows®- och Mac-kompatibel. Nätverksadaptorn ger en gigabit (1000 Mbps) Ethernet-anslutning via optisk anslutning för bärbara datorer eller surfplattor, eller system utan expansionskort.

Den öppna SFP-platsen gör att du kan använda den SFP-sändtagarmodul du önskar för dina nätverksbehov. Använd en SFP med önskad våglängd, avstånd, anslutningstyp för att uppnå en effektiv nätverkslösning. (SFP säljs separat.)

Denna USB-till-fiberoptik-omvandlare ger pålitlig anslutning, samtidigt skyddas ditt nätverk mot problem från elektroniska störningar - ett vanligt problem med Ethernet-kopparnätverk. Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage gällande känslig information utan att kompromissa med nätverkshastighet och pålitlighet.

Kompakt och bärbar. Denna USB-C till fiberoptik-omvandlare drivs direkt från USB-porten.

Kom igång snabbt. Denna USB till fiberoptik-omvandlare stöder certifierade drivrutiner för Windows, Mac och Linux®. När du ansluter adaptorn till en USB-C-port installerar du bara drivrutinerna och adaptorn är redo att sända över ett fibernät.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Ger en bärbar nätverksanslutningslösning för mobila proffs, för åtkomst till ett fibernät via USB-porten på sin bärbara dator eller surfplatta
- Idealiskt för säker anslutning - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Funktioner

- Ger fibernätverksanslutning för bärbara datorer eller surfplattor
- Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage.
- Lägg till en gigabit Ethernet-anslutning (1000 Mbps) via ett USB 3.0 Type-C-gränssnitt
- Bärbar design utan behov av en extern strömadapter (bussdriven)
- Öppen SFP-plats, kompatibel med MSA-kompatibla SFP-moduler
- Certifierade drivrutiner för Windows, MacOS och Linux
- Plug-and-play-installation
- Wake-On-LAN-stöd
- ANSLUTNINGSVERTYK: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Fiber Ethernet
Busstyp	USB-C

	Industristandarder	IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.1q VLAN taggning
	Chipset-ID	Realtek - RTL8153-VC-CG IC Plus - IP1103A
Prestanda		
	Wake On Lan	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Stöd för full-duplex	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Promiscuous Mode	Ja
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	Externa portar	1 - SFP-plats
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 - 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux® kernel 3.5 and up - LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Jumboramar stöds inte längre i macOS Läsning av SFP-modul DOM/DDM stöds inte och kommer inte att fungera.
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk/aktivitet

Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Form Factor	Inbyggd kabel
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	7.7 in [195 mm]
	Produktlängd	10.2 in [26.0 cm]
	Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
	Produktvikt	1.7 oz [48.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.7 in [17.1 cm]
	Package Width	5.6 in [14.1 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.5 oz [100.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Nätverksadapter
		1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.