

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB y Audio - Video VGA


ID del Producto: SV565UTPUSA



El Extensor de Consola KVM USB VGA con Serial y Audio a través de UTP Cat5 (1000 pies), SV565UTPUSA permite controlar un servidor, uno o múltiples computadoras (conectadas a un Conmutador KVM) a través de cable de red UTP Cat5 o Cat6 , a distancias de hasta 1000 pies (333m) mediante una conexión remota a un servidor bloqueado (seguro). Los soportes de estándar VESA suministrados permiten instalar el extensor de consola sobre un escritorio o monitor. El extensor de consola ofrece resoluciones de hasta 1920x1080, con calibración automática de imagen y controles manuales accesibles a través de la interfaz serial. Para una mayor conveniencia, el Extensor de Consola/KVM soporta conexiones con ordenadores equipados con USB, y es compatible con cualquier marca de Conmutador KVM USB. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Modelo de Conectividad

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para entornos de alta seguridad donde el servidor con la información contenida está en una

sala de servidores sin que el usuario tenga acceso directo al hardware

- Permite extender la distancia de un teclado y ratón USB, serie RS232, VGA, y audio en hasta 1000 pies
- Permite monitorear equipos controlados por computadoras en una fábrica o depósito
- Uso de uno o más servidores en una sala de servidores, desde una ubicación remota

- Perfecto para agregar controles de consola en localizaciones con ambientes operativos adversos para una PC o servidor
- Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje en rack como sus máquinas de escritorio
- Soporte serial para aplicaciones tales como pantallas táctiles, escáners de código de barras, etc.

Características

- Soporta una distancia máxima de 1000 pies (300m)
- Calibración y ajuste de imagen automático
- Firmware actualizable
- Configuración manual a través de la interfaz serial
- Pass through de VGA y Audio en la unidad remota
- Los dispositivos equipados con puertos serie se pueden conectar en la estación local o en la consola remota
- Soporta conexiones en cascada para múltiples estaciones remotas
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
- Soporte para alta resolución de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Soportes para montaje en pared de la unidad remota
- La unidad transmisora obtiene la alimentación mediante el puerto USB del PC anfitrión, mientras que la unidad remota la obtiene de su propio adaptador.

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí

Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Control IP KVM	No
Distancia Máxima de Transferencia	300m [984ft]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1080 @60Hz

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
	2 - RJ-45
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
	1 - RJ-45
	1 - USB B (4 pines)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
Indicadores		
	Indicadores LED	LED de Enlace RJ45 (Local y Remoto)
		Enlace USB (Mouse y Teclado en Local, Un USB en Remoto)
		LED de Encendido (Receptor y Transmisor)
		LED de Configuración (Local)
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	110V-240V AC
	Corriente de Entrada	0.8A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	4A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	N
	Consumo de Energía	20
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	HR 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Ancho del Producto	6.1 in [15.6 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]
Profundidad del Producto	4.4 in [112 mm]
Peso del Producto	10.4 oz [296 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [37 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.8 oz [305 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Receptor local
	1 - Transmisor remoto
	1 - Cable USB
	1 - cable vga
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.