

Adattatore Ethernet USB C - Adattatore di rete/NIC NBASE-T Multivelocità 2.5/1 GbE/100 Mbps - Convertitore/Adattatore USB Tipo-C a RJ45 - Compatibile TB3/MacBook Pro/Chromebook

ID prodotto: US2GC30



Consente di aggiungere un accesso di rete da 2,5 GbE al computer laptop utilizzando una USB-C disponibile. Questo adattatore di rete da USB 3.0 Type-C a Gigabit fornisce accesso alla rete Ethernet cablata.


Ideale per l'uso in ufficio o a casa, l'adattatore di rete supporta la larghezza di banda completa di 2,5 Gigabit sfruttando le prestazioni della tecnologia USB 3.0. Consente di accedere rapidamente a file di grandi dimensioni su una rete da 2,5 Gigabit, risparmiando tempo prezioso ogni giorno.

L'operatività è immediata. Basta inserire questo adattatore da USB-C a Ethernet nella porta USB del computer laptop e connettersi alla rete. Il chipset Realtek RTL8156BG dell'adattatore di rete fornisce il supporto nativo dei driver per Mac OS e Linux. Nel caso di sistemi operativi Windows senza driver il software verrà automaticamente scaricato direttamente dall'adattatore, garantendo un'installazione rapida che non richiede accesso a Internet.

Compatto e portatile, questo adattatore di rete USB Gigabit è un accessorio ideale per adattatori di rete desktop o computer laptop. Non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione per utilizzarlo, poiché è alimentato direttamente dalla porta USB host.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** Adattatore da USB C a Ethernet 2.5GbE / L'adattatore di rete USB Type C/Thunderbolt 3 ti permette di connetterti in modo sicuro alle reti ad alta velocità ed è retro compatibile con le LAN Gigabit esistenti
- **IDEALE PER I CREATORI DI CONTENUTI:** NIC USB 3.0 fornisce larghezza di banda agli utenti che necessitano di alte prestazioni su computer portatili/workstation inclusi Mac Pro, MacBook Pro, Surface Book, HP ZBook, Dell Precision, Lenovo P Series
- **SPECIFICHE TECNICHE:** USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps); 1x RJ45; Multi-Gigabit 2,5Gbps; Auto-negoziante a 3 velocità 2,5G/1G/100 Mbps; Realtek RTL8156BG; NBASE-T e 2,5GBASE-T; 9K Jumbo frame (non più supportato in macOS); WoL; VLAN; alimentazione da bus
- **MASSIMA LARGHEZZA DI BANDA:** Sfrutta NBASE-T per velocità di 2,5 Gbps su cavi Cat 5e esistenti senza la necessità di acquistare cavi Cat 6A o fibra. L'auto-negoziante a 3 velocità fornisce sempre la massima larghezza di banda
- **COMPATIBILITÀ:** supporta molti sistemi operativi e hypervisor, tra cui Windows 7 e successivi, Windows Server 2008 R2 e successivi, Linux LTS Kernel 4.19+ e successivi, MacOS 10.11-11, iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] e successivi)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1

Standard del settore	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Tagging VLAN IEEE 802.1Q
	IEEE 802.3x
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
ID chipset	Realtek - RTL8156BG

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Tipo fibra	Rame
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Jumbo Frame Support	9K max.
MTBF	10.000 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11, Windows 11 ARM, Windows 10, Windows 10 ARM, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, 2019, 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 Windows Server 2019, Linux Kernel 2.4.20 e versioni successive (Solo Versioni LTS), macOS 10.11 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Il tagging VLAN non è attualmente supportato in macOS
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	- Jumbo Frames are no longer supported in macOS
------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED verde: 1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps 1 - LED blu: 2,5 Gbps
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 70
Temperatura di conservazione	10 to ~ 55
Umidità	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Form Factor	Cavo collegato
Lunghezza del cavo	5.3 in [13.5 cm]
Lunghezza prodotto	9.6 in [24.5 cm]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.7 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [41 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]

Larghezza del Pacco 4.8 in [12.2 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.3 oz [94.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Adattatore di rete USB-C

1 - guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.