

Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet - 10/100 Mb/s - Convertisseur USB vers RJ45 - M/F

Nº de produit: USB2100



L'adaptateur réseau USB 2.0 vers 10/100 Mb/s USB2100 vous permet d'ajouter un port Fast Ethernet par USB à votre ordinateur portable ou de bureau.

Son format de dongle compact comprend un câble contribuant à aérer les branchements. Voici donc une solution idéale pour ajouter une capacité de connectivité Ethernet câblée à votre PC sans ouvrir l'étui, ou pour remplacer un adaptateur réseau intégré en panne sur votre ordinateur portable.

Permettant un fonctionnement en mode semi-duplex/duplex complet, cet adaptateur Ethernet USB 2.0 prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 200 Mb/s. Il propose également des fonctions favorisant la flexibilité comme le marquage Wake-on-LAN (WoL) et VLAN.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :


L'utilitaire de mise en page avancée des fenêtres : pour configurer et enregistrer des mises en page personnalisées des fenêtres.

Utilitaire de surveillance des événements USB : Pour suivre et enregistrer les périphériques USB connectés

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez visiter : style="text-align:center">

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Ajoutez un port Ethernet 10/100 Mb/s à votre PC ou votre ordinateur portable, sans avoir à ouvrir le bâti
- Remplace un port Ethernet intégré défectueux sur un ordinateur portable ou un PC

Spécifications techniques

- Ethernet 10/100 Mb/s par USB 2.0
- Compatible IEEE 802.3i et 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex
- Détection croisée et autocorrection (Auto MDIX)
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Dongle avec câble USB intégré
- CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer & Wi-Fi Auto Switch utilities

Mat	téri	e	ı
-----	------	---	---

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

Interface RJ45 (10/100 Ethernet)

Type de bus USB 2.0



USB Pass-Through Non

Normes de l'industrie IEEE802.3i, IEEE 802.3u

ID du chipset ASIX - AX88772C

Performance

Wake On Lan Oui

Vitesse max. de transfert de données 200 Mbit/s (Ethernet - Duplex intégral)

Distance max. 100m [328ft]

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Réseaux compatibles 10/100 Mb/s

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex Oui

complet

MTBF 76 600 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - RJ-45

Logiciel

Compatibilité système

d'exploitation

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019,

2022

macOS 10.6 à 10.15, 11.3 à 13.0, 14.0

Google Chrome OS™

Linux 2.6.x et plus Versions LTS uniquement

Notes spéciales / Configuration

Configurations du

système et du câblage

Port USB disponible

Indicateurs





1 - Activité

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions

environnementales

Température de fonctionnement

10°C to 40°C (50°F to 114°F)

Température de

stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type Câble intégré

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 5.9 in [150 mm]

Longueur du produit 2.6 in [6.5 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 0.8 oz [23.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.7 in [14.6 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]

Poids brut 4.9 oz [140.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 2.0 Fast Ethernet

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis