

Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet - 10/100 Mb/s - Convertisseur USB vers RJ45 - M/F

N° de produit: USB2100



L'adaptateur réseau USB 2.0 vers 10/100 Mb/s USB2100 vous permet d'ajouter un port Fast Ethernet par USB à votre ordinateur portable ou de bureau.

Son format de dongle compact comprend un câble contribuant à aérer les branchements. Voici donc une solution idéale pour ajouter une capacité de connectivité Ethernet câblée à votre PC sans ouvrir l'étui, ou pour remplacer un adaptateur réseau intégré en panne sur votre ordinateur portable.

Permettant un fonctionnement en mode semi-duplex/duplex complet, cet adaptateur Ethernet USB 2.0 prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 200 Mb/s. Il propose également des fonctions favorisant la flexibilité comme le marquage Wake-on-LAN (WoL) et VLAN.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Ajoutez un port Ethernet 10/100 Mb/s à votre PC ou votre ordinateur portable, sans avoir à ouvrir le bâti
- Remplace un port Ethernet intégré défectueux sur un ordinateur portable ou un PC

Spécifications techniques

- Ethernet 10/100 Mb/s par USB 2.0
- Compatible IEEE 802.3i et 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex
- Détection croisée et autocorrection (Auto MDIX)
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Dongle avec câble USB intégré
- CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer & Wi-Fi Auto Switch utilities

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Type de bus	USB 2.0
USB Pass-Through	Non
Normes de l'industrie	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
ID du chipset	ASIX - AX88772C

Performance

Vitesse max. de transfert de données	200 Mbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Distance max.	100 m / 330 ft
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
MTBF	76 600 heures

Connecteur(s)	Types de connecteur	USB Type-A (4 broches) USB 2.0 RJ-45
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 à 10.15, 11.3 et versions supérieures Google Chrome OS™ Linux 2.6.x à 4.11.x <i>versions LTS uniquement</i>
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Indicateurs	Indicateurs lumineux	Liaison Activité
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 10~90 %
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Type	Câble intégré
	Type de boîtier	Plastique



Longueur de câble	5.9 in [15 cm]
Longueur du produit	2.6 in [65 mm]
Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [14 mm]
Poids du produit	0.8 oz [23 g]

Informations
d'emballage

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	4.6 oz [129 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur USB 2.0 Fast Ethernet
	CD de pilote
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

