

1,8m USB-A zu USB-C-Ladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0,  
TPE-Mantel, Weiß - USB Ladekabel

Produkt-ID: USB2AC6FWHE



Laden Sie ein mobiles Gerät mit USB Typ-C Anschluss auf oder übertragen Sie Dateien auf einen USB-A Host-Computer mit diesem hochwertigen USB-A zu Typ-C Kabel. Das USB-A zu USB-C Ladekabel unterstützt bis zu 15W und 3A Ausgangsleistung für schnelles Laden. Es unterstützt USB 2.0 (480Mbps) Übertragungsraten und ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet.

Das USB-A auf USB-C Ladekabel ist für den häufigen oder täglichen Gebrauch konzipiert und verfügt über einen robusten TPE-Außenmantel für erhöhte Verschleißfestigkeit. Die flexible Zugentlastung und die vernickelten Steckverbinder sind für mehr als 10.000 Steckzyklen ausgelegt, was die Haltbarkeit und Langlebigkeit erhöht.

Das 1,8m lange USB-Ladekabel hat die ideale Länge für Schreibtischarbeitsplätze oder für den Einsatz an Orten, an denen eine größere Länge gewünscht wird.

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 3A kann das USB-C Ladekabel ein Smartphone oder Tablet schnell aufladen. Verbinden Sie das Kabel von einem USB-C Gerät mit einem USB-A Wandladegerät.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie ein USB-C Gerät über einen verfügbaren USB-A Anschluss an einem

Laptop oder Desktop-Computer

- Laden Sie Ihre USB-C Geräte mit einem USB-A Wandladegerät, einem Autoladegerät oder einer Powerbank auf

## Merkmale

- **USB-A AUF USB-C LADEN:** USB-A auf Typ-C Kabel liefert 3A Ausgangsleistung für schnelles Laden mobiler USB-C Geräte; Schließen Sie Kabel an USB-A Wandladegerät oder eine Powerbank an oder laden-greifen Sie auf Ihr Telefon-Tablet über einen USB-A Host zu
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vernickelte Steckverbinder mit über 10.000 Steckzyklen; robuste Zugentlastungen mit 8mm Biegeradius; haltbarer TPE-Außenmantel ist ungiftig, halogenfrei und RoHS-konform; Aluminiumgeflechtschirm für verbesserten EMI-Schutz
- **ANWENDUNGEN:** Ideal zum Schnellladen von Handys und anderen kleinen Peripheriegeräten; unterstützt USB 2.0 (480Mbps) für Dateiübertragung und Gerätesynchronisation, wenn er an einen USB-A Host-Computer oder externen Speicher angeschlossen ist
- **LEISTUNG:** Unterstützt 15W/3A Schnellladung; USB 2.0 (480 Mbps); Länge: 1,8 Meter; Farbe: Weiß; Außendurchmesser: 3,5mm; Ummantelung: TPE mit Aluminiumgeflecht; **HINWEIS:** USB-C Video (DP-Alt-Modus) wird nicht unterstützt
- **KOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit einer Vielzahl von USB-C Geräten, darunter iPhone 15 [Plus, Pro, Max] und höher, Samsung Galaxy S8 & höher, Google Pixel, tragbare USB-C-Monitore Asus ZenScreen/ProArt, iPad Pro, MacBook Air, Pro, Surface Book und mehr

## Hardware

### Garantiebestimmungen Lifetime

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Active or Passive Adapter | Passiv                             |
| Steckverbinderplatten     | Nickel                             |
| Typ der Kabelummantelung  | TPE - Thermoplastic Elastomers     |
| Typ der Kabelabschirmung  | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |

## Leistung

|      |  |
|------|--|
| MTBF | Für über 10.000 Einstektvorgänge ausgelegt |
|------|--|

## Steckverbinder

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Steckverbinder A | 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) |
|------------------|--------------------------------------|

## Steckverbinder B      1 - USB 2.0 Type-C

 Spezielle  
Hinweise/Anforder  
ungen

|         |  |
|---------|--|
| Hinweis | Unterstützt nicht den USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) |
|---------|--|

## Strom

|                |     |
|----------------|-----|
| Power Delivery | 15W |
| Eingangsstrom  | 3A  |

 Umgebungsbeding  
ungen

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Betriebstemperatur | -10 to 60 (14&degF to 140&degF) |
| Lagertemperatur    | -20 to 70 (-4&degF to 158&degF) |
| Feuchtigkeit       | 5%~85%                          |

 Physische  
Eigenschaften

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Farbe                       | Weiß            |
| Steckverbinderart           | Gerade          |
| Drahtstärke                 | 22/30 AWG       |
| Gehäusetyp                  | Polyamide Resin |
| Kabellänge                  | 6.0 ft [1.8 m]  |
| Außendurchmesser des Kabels | 0.1 in [3.5 mm] |
| Produktlänge                | 6.1 ft [1.8 m]  |
| Produktbreite               | 0.6 in [1.6 cm] |
| Produkthöhe                 | 0.3 in [7.8 mm] |
| Produktgewicht              | 1.4 oz [40.0 g] |

 Verpackungsinform  
ationen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Paketlänge                     | 5.0 in [12.8 cm] |
| Paketbreite                    | 8.7 in [22.0 cm] |
| Pakethöhe                      | 0.5 in [1.2 cm]  |
| Versandgewicht<br>(Verpackung) | 1.6 oz [45.0 g]  |

---

**Verpackungsinhalt**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 1,8m USB-C Kabel - M/M |
|--------------------|----------------------------|

---

**Garantieinformationen**

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

