S-Video / Composite auf USB Video Grabber / Capture Kabel mit TWAIN und Mac unterstützung

Produkt-ID: SVID2USB23

Das USB 2.0-Video-Capture-Kabel SVID2USB23 für S-Video & Composite Video ist eine einfach zu verwendende analoge Video-Capture-Lösung, mit der Sie Video von einer S-Video- oder Composite-Videoquelle und 2-Kanal-RCA-Audio erfassen und auf Ihrem Mac®- oder Windows®-Computer speichern können.

Das Kabel wird über USB 2.0 an Ihre Desktop- oder Laptop-Computer angeschlossen und ist kompakt genug, um in die Hand zu passen. So ist es eine mobile Video-Capture-Lösung, die perfekt sowohl mit Laptops als auch mit Desktop-Computern verwendet werden kann.

Das SVID2USB23 ist eine einfach zu verwendende Lösung zur Aufnahme von analogem Video aus externen Quellen wie einem Videorecorder oder Camcorder und die beste Lösung, um Betamax- oder VHS-Video zu erfassen. Es unterstützt Codierung von MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4 in Echtzeit sowie TWAIN und ist so mit einer Vielzahl von Systemen und Software kompatibel.

Dieses analoge Video-Capture-Kabel unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und bietet nahtloses analoges Video Capture für Mac®-Computer (OS 10.X) und Windows®-PCs (Windows® 7/8/8.1/10, Windows® 2000/XP(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)).

Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Konvertieren Sie Ihre VHS-Heimvideos ins digitale Format.

• Importieren Sie Videoaufnahmen in Ihren Computer zum Bearbeiten, und erstellen Sie Ihre eigene Videokompilation.

Merkmale

• Geeignet für Mac®- oder Windows®-Computer

• Auswahl zwischen MPEG-1, MPEG-2 oder MPEG-4-Videocodierung

• Mit TWAIN-Unterstützung zur Verwendung mit verschiedenen Softwareprodukten

• Unterstützt NTSC, PAL und SECAM-Video-Capture

• Plug and Play-Geräteinstallation ohne Netzteil

• Analoges Video Capture mit Bildraten von bis zu 30 fps bei einer maximalen Auflösung von 720x480 (NTSC) oder 720x576 (PAL).

• Mit der Snapshot-Funktion können auch Standbilder von Videos aufgenommen werden

• Klein und leicht für praktische Mobilität in mobilen Anwendungen

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	AV-Eingang	Audio RCA
		Composite
		S-Video
	AV-Ausgang	USB
	Audio	Ja
	Industrienormen	NTSC, PAL, SECAM

		Videokodierung: MPEG 1, MPEG 2 und MPEG 4
		Kompatibel mit DirectShow
	Chipset-ID	eMPIA - EM2861
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
	Max. Analogauflösungen	720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Steckverbinder B	1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)
		1 - Composite Video (1 x RCA)
		1 - Stereo Audio (2 x RCA)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11
		Apple® OSX 10.6 - 10.14
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Das MPEG4-Dateiformat für Videodateien wird von der mitgelieferten SVID2USB23 Capture Software für Mac und sonstiger DirectShow™ Capture Software von Drittanbietern wie OBS unterstützt.
		Movavi®-Videosoftware unterstützt das MPEG4-Format für Videodateien nicht
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische		

Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	20.7 in [527 mm]
	Produktlänge	3.1 in [80.0 mm]
	Produktbreite	1.3 in [3.4 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
	Produktgewicht	2.3 oz [66.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.7 in [14.6 cm]
	Paketbreite	8.2 in [20.8 cm]
	Pakethöhe	1.6 in [41.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	6.2 oz [177.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - USB Videoaufzeichnungskabel
		1 - Software-CD
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.