

S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac

Produkt ID: SVID2USB23



SVID2USB23-videoinspelningskabeln för anslutning mellan USB 2.0 och S-video/komposit är en lättanvänd inspelningslösning för analog video som låter dig föra över video från en S-video- eller kompositvideo-källa, samt tillhörande tvåkanalers RCA-audio, till en Mac® eller dator med Windows®.

Kabeln ansluter till USB 2.0-kontakt på bärbar eller stationär dator och är inte större än att den får plats i din hand; en praktisk och bärbar videoupptagningslösning som passar lika bra med bärbara som stationära datorer.

SVID2USB23 är en lättanvänd enhet som kan spela in analog video till datorn från externa källor som t.ex. VCR eller videokamera och är den perfekta lösningen för Betamax- eller VHS-videoinspelning med MPEG-1-, MPEG-2- och MPEG-4-kodning i realtid samt stöd för TWAIN för att garantera kompatibilitet med ett brett sortiment av system och program.

Denna inspelningskabel för analog video stöder ett brett sortiment av operativsystem och ger sömlös analog videoinspelning för Mac®-datorer (OS 10.x) och Windows®-datorer (Windows® 7/8/8.1/10, Windows® 2000/XP(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Konvertera hemmavideor från VHS till digitalt format - Anslut din VCR, videokamera eller en annan analog videokälla till din Mac eller PC och spela in din audio/video i MPEG 1/2/4-format

- Importera inspelade videor till din Mac® eller dator med Windows® för redigering och gör dina egna kompileringar

Funktioner

- Fungerar med Mac®- och Windows®-datorer
- Välj mellan MPEG-1-, MPEG-2-, och MPEG-4-kodning
- Stöd för TWAIN för användning med olika program
- Stöder NTSC, PAL och SECAM-videoinspelning
- Plug-and-play-installation, ingen strömadapter behövs
- Upp till 30 fps analog videoinspelning vid maximal upplösning på 720x480 (NTSC)/720x576 (PAL)
- Ögonblicksfunktionen låter dig ta stillbilder från video
- Liten design med låg vikt ger behändig portabilitet när du är på språng

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	Audio RCA Composite S-Video
AV-utgång	USB
Audio	Ja
Industristandarder	NTSC, PAL, SECAM Videokodning: MPEG 1, MPEG 2, och MPEG 4 DirectShow Compatible
Chipset-ID	eMPIA - EM2861

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
----------------------------------	----------



	Maximal analog upplösning	720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
<hr/>		
Kontakt(er)	Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
	Connector B	S-Video (4-stifts, Mini-DIN)
		Kompositvideo (1 x RCA)
		Stereoaudio (2 x RCA)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11 Apple® OSX 10.6 - 10.14
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	MPEG 4-videofilformatet stöds i det medföljande SVID2USB23 inspelningsprogrammet för Mac och andra DirectShow™-inspelningsprogram från tredje part som till exempel OBS movavi®-videoprogram stöder inte MPEG4-videofilformatet
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH icke-kondenserande
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	20.7 in [52.7 cm]
	Produktlängd	3.1 in [80.0 mm]
	Produktbredd	1.3 in [34.0 mm]
	Produkt höjd	0.6 in [14.0 mm]

Produktvikt 2.3 oz [66.0 g]

Förpackning

Package Length 5.7 in [14.6 cm]

Package Width 8.2 in [20.8 cm]

Package Height 1.6 in [41.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 6.2 oz [177.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet USB Videoinspelningskabel

Programskiva

Drivrutin CD

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

