

Adattatore USB a DVI - Scheda grafica USB per PC e MAC- 1920x1200

ID prodotto: USB2DVIPRO2



L'adattatore USB a VGA USB2VGAPRO2 funge da scheda grafica esterna per computer Windows® e Mac®: la soluzione perfetta per trasformare il computer desktop o laptop in un ambiente monitor o multiplo, tutto questo grazie alla semplicità e alla comodità della tecnologia USB.

L'adattatore USB-DVI offre video di alta qualità (fino a 1920x1200) per una serie di applicazioni ed è in grado di utilizzare contemporaneamente fino a cinque display aggiuntivi da un singolo computer (utilizzando quattro adattatori video esterni USB2DVIPRO2). L'adattatore si collega a un computer host mediante una porta USB 2.0 che funge da scheda video DVI esterna che estende o riproduce il desktop mostrato sul display esistente senza dover aprire il case del computer.

Con il supporto di driver per Microsoft Windows® (compresi i temi Aero) e Mac OS X e il supporto video per risoluzioni fino a 1920x1200, questo adattatore video USB-VGA è la soluzione ideale per un'ampia gamma di sistemi operativi oltre che di display/monitor di dimensioni maggiori.

L'adattatore di rete USB a DVI USB2DVIPRO2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) all'impostazione del computer utilizzando un dispositivo USB2DVIPRO2 per ogni display aggiuntivo.
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi DVI diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.
- È possibile utilizzare l'adattatore USB-DVI per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
- Consente di collegare più monitor DVI a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Caratteristiche

- Supporto dei temi Aero di Windows®
- Utilizzabile con Mac® OS X
- Prestazioni ottimali a 1920x1200 e ideale per l'utilizzo con monitor da 24" a 26" o più piccoli
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Installazione semplice e rapida
- Alimentato dal chip DisplayLink DL-195

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	DVI
Pass-through USB	No
Memoria	16MB
ID chipset	DisplayLink - DL-195

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (32-bit color)
Risoluzioni supportate	Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768



Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Specifiche generali

This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

MTBF

621,445 Hours

Connettore/i

Tipo/i connettori

DVI-I (29 pin)

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi

Windows®XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0

Chrome OS™ v55+

Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi

Processore di sistema: 1,2 GHz

Memoria di sistema: 512 MB

Nota

Attualmente tutti i Macintosh basati su PowerPC, come modelli meno recenti iMac, PowerBook e PowerMac, non sono supportati

Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia DisplayLink®. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di chipset di famiglie diverse, quali Trigger o Fresco Logic®

È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema

Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

Indicatori

Indicatori LED

Blu - Alimentazione

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso

Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Temperatura di conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità

<85% senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore

Nero

Lunghezza cavo

6.5 in [16.5 cm]

Lunghezza prodotto

10.6 in [27 cm]

Larghezza prodotto

2.2 in [55 mm]

Altezza prodotto

0.8 in [20 mm]

Peso prodotto

2.5 oz [70 g]

Informazioni confezione

Package Length

5.7 in [14.6 cm]

Package Width

8.3 in [21.1 cm]

Package Height

1.7 in [42 mm]

Peso spedizione (confezione)

8.6 oz [245 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Adattatore USB a DVI

Adattatore da DVI a VGA



CD con i driver

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

