

15 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Productcode: USB2HAB50AC



De 15 m USB2HAB50AC USB-A-naar-B-kabel is voorzien van een actief circuit met busvoeding, waardoor het verder dan de maximale afstand van 5 meter van een standaard USB-kabel kan worden gebruikt.

De kabel is lang genoeg om uw USB 2.0-randapparaten op een afstand van max. 15 m van uw pc, laptop of server aan te sluiten, waardoor u de apparaten op de gewenste plek kunt zetten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB type B randapparaat (harde-schijfbehuizing, printer, toetsenbord, muis, modem etc.) op een afstand van max. 15 m aan op uw pc, laptop of server – verder dan de maximale afstand van een standaard USB 2.0-kabel van 5 meter

Eigenschappen

- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB 'B' mannelijke connector

- Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
- Plug-and-Play, geen drivers nodig
- USB-busvoeding, geen externe voeding vereist
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB B (4-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15.0 m]
Breedte product	1.0 in [25.5 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	1.5 lb [0.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.