

50cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Productcode: USB2HABM50CM



De kwalitatief hoogwaardige USB2HABM50CM USB-kabel A naar Mini B is voorzien van een mannelijke (4-pins) USB-connector type A en een mannelijke (5-pins) connector mini-B, en is geschikt voor USB 2.0-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. Deze duurzame USB 2.0-kabel is een hoogwaardige vervangingskabel voor het aansluiten van uw digitale camera op een computer en verhoogt op betaalbare wijze de overdrachtsnelheid van uw MP3-speler, PDA of digitale camcorder. De A naar Mini B USB 2.0-kabel is vakkundig ontworpen en uitsluitend geconstrueerd uit kwalitatief hoogwaardig materiaal. De kabel biedt betrouwbare digitale gegevensoverdracht voor scherpe, natuurlijke beelden en helder geluid bij hogere snelheden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een ideale vervangende USB-kabel voor het overzetten van foto's, video's, MP3-bestanden van uw digitale camera, digitale camcorder, MP3-speler, PDA en andere draagbare apparaten naar uw laptop of pc

Eigenschappen

- Duurzaam uitgevoerd in PVC

- Hoogwaardige USB-connectoren (A en Mini B)
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Mini-B (5-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
Gewicht product	1.1 oz [30.2 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - 50cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.