

Adaptador Thunderbolt 3 a Dos Puertos DisplayPort DP 1.4 - Adaptador Thunderbolt 3 a DP de 2 Monitores 4K de 60Hz o 1 Monitor de 8K o 5K - Adaptador de Vídeo a 2 Monitores DisplayPort - para Mac y Windows

ID del Producto: TB32DP14



Este adaptador Thunderbolt™ 3 de alto rendimiento a DisplayPort™ doble le permite agregar dos monitores DP de 4K 60Hz a su ordenador Windows o MacBook, a través de un único puerto Thunderbolt 3 o se puede utilizar para conectarlo con su puerto Thunderbolt 3 a una pantalla 8K. El adaptador incluye un cable integrado extendido de 46cm que le permite mayor flexibilidad al configurar su estación de trabajo.

Compatible con cuatro veces la resolución 4K, este adaptador 8K DisplayPort 1.4 le ofrece la asombrosa calidad UHD, con resoluciones de hasta 7680×4320, en un solo monitor, y compatible con aplicaciones multipantalla a frecuencias de barrido y resoluciones más bajas (2 x 4K 60Hz), lo cual constituye funcionalidad extra en entornos de oficina, casa u otros entornos, a la vez que facilita futuras implementaciones con la tecnología 8K.

El adaptador también ofrece funcionalidad HBR3, así como compatibilidad con HDR, lo cual le permite disfrutar de imágenes vívidas con mejor contraste, brillo y colores.

Este adaptador multipantalla DP 1.4 le ayuda a mantener el sistema de su equipo al máximo nivel de rendimiento. A diferencia de las soluciones externas de vídeo USB, Thunderbolt 3 le permite funcionar con resoluciones Ultra HD en ambas pantallas, sin agotar los recursos del sistema.

Este adaptador de vídeo es muy portátil y con diseño que ocupa poco espacio. Ideal para llevarlo en una bolsa, lo cual lo convierte en un práctico accesorio para su MacBook o cualquier otro dispositivo Thunderbolt 3, especialmente cuando se trabaja fuera de la oficina.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un dispositivo TB3 a un solo monitor 8K o a dos pantallas 4K
- Transmita contenido a alta resolución hiperrealista, en varios monitores
- Cree y edite contenido con muchos gráficos y, al mismo tiempo, utilice software que requiere muchos recursos

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Adaptador Thunderbolt 3 (40Gbps) a DisplayPort 1.4 dual, para dos monitores de 4K 60Hz o uno de 8K 30Hz o 5K 60Hz; HDR/DisplayHDR, HBR3, DSC), HDCP 2.2/1.4
- **DISFRUTE DE LA RESOLUCIÓN 8K:** Probado con monitores de 8K, para un rendimiento y profundidad de color óptimos en imágenes y contenido de alta resolución; retrocompatible con 4K 60Hz/5K/1440p/1080p
- **COMPATIBILIDAD:** Este adaptador es compatible con Windows, macOS y Ubuntu - Admite portátiles Thunderbolt o USB4 - Pantalla doble en MacBooks M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max, y pantalla única en MacBooks de la serie M base y iPad Pro M1 y posteriores.
- **COMPATIBILIDAD CON MONITORES:** Alimentado por el bus y probado con monitores de 8K y 4K, de marcas como LG, Samsung, Sony y otras; Ideal para la creación de contenido y la manipulación de imágenes
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Adaptador de aluminio con cable incorporado de 46cm para una configuración flexible y una gestión de cables sencilla; Configuración automática para Win/macOS

Hardware

Política de Garantía

3 Years

Entrada A/V

Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

	Salida A/V	DisplayPort - 1.4
	ID del Conjunto de Chips	Intel JHL7440
Rendimiento		
	Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Resoluciones Admitidas	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Ancho de Banda	HBR3
	Especificaciones de Audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
Conector(es)		
	Conector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Conector B	2 - DisplayPort
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 11, 11 ARM, 10 macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), macOS Monterey (12.0), macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mojave (10.14), High Sierra (10.13) Android
Observaciones / Requisitos		
	Nota	MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than one video output. This limitation also applies to using multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both Type C ports.
Requisitos		

Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10~90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Metal
Longitud del Cable	1.7 in [4.4 cm]
Longitud del Producto	3.9 in [9.9 cm]
Ancho del Producto	2.5 in [6.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	4.9 oz [138.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.3 oz [208.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Thunderbolt 3 a DisplayPort dual
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.