

Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB Micro B (M)

N° de produit: USB2HAUBY3



Ce câble en Y USB-A vers Micro-B de 91 cm comporte deux connecteurs mâles USB-A et un connecteur mâle USB Micro-B, ce qui en fait la solution idéale pour fournir l'alimentation supplémentaire exigée par certains disques durs Micro USB externes branchés aux ports USB standard qui se trouvent sur la plupart des ordinateurs.

Particulièrement utile lorsqu'un seul port USB 2.0 ne suffit pas à alimenter des disques durs externes, le câble en Y USB-A vers Micro-B peut être connecté à deux ports sur un PC afin d'améliorer l'alimentation du périphérique externe.

Outre la puissance supplémentaire

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branchez un boîtier de disque dur externe à un ordinateur portable ou de bureau, sans alimentation externe
- Câble de rechange pour disques durs externes

Spécifications techniques

- Un seul câble pour obtenir des données USB et alimenter un périphérique USB
- Transferts à haute vitesse USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	1.7 oz [47.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]

Poids brut	1.8 oz [52.0 g]
------------	-----------------

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB en Y de 91 cm - Double USB-A vers Micro-B
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis