

Dock Thunderbolt 3 pour PC portable - Station d'Accueil à Double Écran - Dual 4k 60Hz Displayport - 85W Power Delivery, Hub USB 3.0 6 Ports, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac

N° de produit: TB3DOCK2DPPU



Transformez facilement votre ordinateur portable MacBook Pro ou Windows équipé de Thunderbolt 3 en un poste de travail double 4K avec jusqu'à 40 Gbit/s de débit. La station d'accueil de qualité supérieure TB3 est dotée de six ports USB 3.0, de la technologie Power Delivery 85 W pour charger votre ordinateur portable, ainsi que d'un lecteur de carte SD.

Cette station d'accueil à double affichage prend en charge des vitesses de 40 Gbit/s et une résolution 4K (4096 x 2160) à 60 Hz sur deux écrans, ce qui permet d'afficher des applications exigeantes en ressources sur des écrans indépendants sans épuiser les ressources système. La station d'accueil TB3 peut prendre en charge des résolutions de 5K (5120 x 2880) à 60 Hz sur un seul écran.

Connectez votre ordinateur portable à :

- 1 écran 4K via le port DP
- 1 écran 4K via le port USB-C TB3 (câble de 1,8 m inclus)

OU

- 1 écran 5K via les ports DP et USB-C TB3

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est nécessaire. Configurez un deuxième écran à l'aide de l'adaptateur de câble USB-C pour DisplayPort fourni, sans aucun adaptateur supplémentaire.

La station d'accueil TB3 est dotée de six ports USB 3.0, dont un port de charge rapide et un port USB-C, d'un port GbE et d'un port audio/microphone. Le lecteur de carte SD intégré ajoute des

capacités de stockage rarement disponibles sur la plupart des stations d'accueil.

À l'aide d'un seul câble, la station d'accueil universelle pour ordinateur portable fournit jusqu'à 85 W d'alimentation Power Delivery pour alimenter et charger votre ordinateur portable et pour alimenter vos périphériques, grâce à son adaptateur d'alimentation 180 W.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Travaillez efficacement avec des images et des vidéos haute résolution
- Transférez un film 4K en moins de 30 secondes
- Transférez une vidéo GoPro® 4K de 3 heures en moins d'une minute
- Éditez des vidéos 4K sur un écran et prévisualisez le résultat en mode plein écran sur le second écran 4K

Spécifications techniques

- **DOCK CERTIFIÉ THUNDERBOLT 3 HAUTES PERFORMANCES** : Installation facile sans pilote; TB3 (40Gbps); Sortie vidéo double 4K 60Hz (DP + TB3) ou moniteur unique 5K 30Hz; Hub USB 5x; Lecteur de cartes SD 4.0, Gigabit Ethernet, port pour casque d'écoute; 85W PD
- **COMPATIBILITÉ** : Windows, macOS et Ubuntu; Fonctionne avec tous les PC TB 3/4; Double affichage étendu sur Apple M3 MacBook Air/Pro et M1/M2/M3 Max et Pro MacBooks; Affichage unique sur Apple M1/M2 MacBooks d'entrée de gamme; Câble USB-C vers DP inclus
- **PLUS DE PORTS POUR APPAREILS USB** : la station d'accueil TB3 est dotée d'un hub 6 ports USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s (5 ports USB-A, 1 port USB-C) avec 1 port de recharge rapide BC 1.2 (1,5 A) qui fonctionne avec ou sans ordinateur portable connecté
- **PORT THUNDERBOLT 3 FLEXIBLE** : Le port TB3 en aval prend en charge 3 modes : 2ème écran pour double 4K 60Hz utilisant les performances du GPU sans logiciel ni compression, connexion en guirlande jusqu'à 5 périphériques TB3, ou connexion d'accessoires USB-C
- **NOTRE AVANTAGE** : Adaptateur d'alimentation inclus qui fournit simultanément une puissance de

85W pour charger le PC et une alimentation complète; Outils de connectivité avec passage de l'adresse MAC du réseau, configuration de Windows et plus encore

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Texas Instruments - TPS65983 Fresco - FL1100EX Intel - WGI210AT C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3226

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet, Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Double affichage - Ports DisplayPort et USB-C Thunderbolt 3 - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p à 60Hz Un seul écran 4K - Port DisplayPort ou USB-C Thunderbolt 3 - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p at 60Hz Un seul écran 5K (5120 x 2880p) (via le port USB-C)

	Thunderbolt 3)
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Type de carte mémoire	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
PXE	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	1 - DisplayPort (20 broches)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)
	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
	Le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 afin de pouvoir alimenter et charger votre ordinateur portable.
Remarque	Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K). Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran. La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. L'USB 3.1 Gen 2 assure des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s. MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	9 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	180

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	8.7 in [22.2 cm]
Largeur du produit	3.4 in [8.7 cm]
Hauteur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Poids du produit	1.1 lb [0.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.6 in [29.5 cm]
Largeur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du Paquet	3.5 in [9.0 cm]
Poids brut	3.9 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - USB 3.0 pour Disque Dur SATA
	1 - Câble thunderbolt 3
	1 - Câble USB-C vers DisplayPort
	1 - Adaptateur d'alimentation universel
	2 - cordons d'alimentation (UK, EU)
	1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis