

USB till VGA-adapter, externt USB-grafikkort för PC och MAC, 1920x1200, USB 2.0-skärmadapter - En direkt ersättare för USB32VGAPRO

Produkt ID: USB2VGAPRO2



USB2VGAPRO2 USB till VGA-adaptorn fungerar som ett externt grafikkort för Windows®- och Mac®-datorer - den perfekta lösningen för att lätt och smidigt kunna använda din stationära eller bärbara dator med två eller flera skärmar.

USB-VGA-adaptorn levererar högkvalitativ video (upp till 1920x1200) och fungerar med flera olika applikationer och kan anslutas till upp till fem extra skärmar från en enda dator (med hjälp av fyra USB2VGAPRO2 externa videoadapterar). Adaptorn kopplas in i datorn via en USB 2.0-port och fungerar som ett externt VGA-videokort för att antingen förlänga eller spegla informationen som visas på skärmen - utan att man behöver öppna datorchassit.

Med stöd för Microsoft Windows® (inklusive Aero-teman) och Mac OS X samt med videostöd för upplösningar på upp till 1920x1200 är denna USB-VGA-adapter den perfekta lösningen för många olika miljöer och stora skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Lägg till flera (upp till fem) skärmar/projektorer till din dator med hjälp av en USB2VGAPRO2-enhet per varje extra skärm
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika VGA-skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan
- Använd USB-VGA-adaptern för att ansluta datorn till din TV och visa familjefoton och filmer
- Anslut flera VGA-skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimediapresentationer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Funktioner

- Optimal prestanda vid 1920x1200 och perfekt för 24" till 26" skärmar eller mindre
- Stöd för Windows® Aero-teman
- Fungerar med Mac® OS X
- Anslut som mest fem adaptrar till en dator och få tillgång till en ordentligt utökad skärmvisning
- Strömförsörjs via USB, ingen extern strömkälla krävs
- Snabb och enkel installation
- Strömsätts via DisplayLink DL-195 chip

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 2.0
AV-utgång	VGA
USB-passthrough	Nej

	Minne	16MB
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-195
Prestanda	Maximal analog upplösning	1920x1200 (32-bit Color)
	Stödda upplösningar	Standard(16/32 bit): 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200
		Widescreen(16/32 bit): 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1200
	Medeltid mellan fel (MTBF)	87.703 timmar
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
		macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+ Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, 20.04, 22.04, 24.04
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Systemprocessor: 1,2 GHz Systemminne: 512 MB
	Obs.	PowerPC-baserade Mac-datorer, som senare iMac-, PowerBooks- och PowerMac-modeller stöds för närvarande inte
		Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser
		Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Blå - Ström
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	< 85 % icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6.5 in [165 mm]
	Produktlängd	3.1 in [78 mm]
	Produktbredd	1.7 in [4.4 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	2.3 oz [64 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	8.3 in [21.1 cm]
	Paketets höjd	1.6 in [4.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	6.9 oz [196.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB till VGA-adapter
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.