

Adaptador de Red Ethernet Gigabit USB 3.0 - Plateado - Con Diseño Estilizado de Aluminio para MacBook, Chromebook or Tablet - Soporte Nativo de Controladores

ID del Producto: USB31000SA



Obtenga rápido y fiable acceso a red para su MacBook, Chromebook™ o tablet, incluso si no tiene un puerto Ethernet. El adaptador de red USB 3.0 a Gigabit permite agregar un único puerto Ethernet RJ45 a su computadora a través de su puerto USB 3.0. Se instala inmediatamente y no requiere controladores.

Con diseño de aluminio con acabado plateado, el adaptador de red es el accesorio perfecto para su MacBook, Chromebook o tablet. Compacto y portátil, este adaptador de red USB es el accesorio ideal para laptops. No es necesario llevar consigo un adaptador de alimentación para utilizarlo, ya que la alimentación se obtiene directamente del puerto anfitrión USB.

Ideal para el uso en oficinas o en casa, el adaptador de red USB 3.0 es compatible con el ancho total de banda Gigabit, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps). Puede acceder rápidamente a archivos muy grandes a través de una red Gigabit, lo cual ahorra tiempo valioso cada día. El chipset Realtek garantiza un rendimiento fiable.

Esté siempre preparado. Solo tiene que conectar este adaptador de cable Ethernet al puerto USB de su laptop, para conectarla a su red. El chipset del adaptador de red ofrece compatibilidad nativa, lo cual evita tener que instalar software adicional.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Ideal para MacBook, Chromebook, así como otras laptops delgadas y tablets que no tienen puerto RJ45
- Lleve el adaptador como accesorio de su laptop, gracias a su diseño con alimentación por USB

## Características

- **ADAPTADOR DE RED USB:** El adaptador de USB a RJ45 añade un puerto Ethernet a su computadora compatible con velocidades de hasta un Gigabit en redes de 10/100/1000 Mbps - Ideal para conexiones de red gigabit por cable confiables, o como alternativa al WiFi
- **CARACTERÍSTICAS COMPLETAS:** Dongle USB a Ethernet - Utiliza el chipset Realtek RTL8153 para una compatibilidad nativa con computadoras de escritorio, laptops y 2 en 1 - Alimentación por el bus USB - Indicadores LED de estado y actividad
- **COMPATIBILIDAD:** Ofrece conectividad plug and play (no es necesario instalar ningún controlador) - Funciona con Windows 7 y superiores, Windows Server, macOS 10.14 y posteriores, distribuciones Linux con kernel 4.11 y superior (LTS solamente) y Chrome OS
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5 Gbps) - USB 3.0/2.0 - 1 Puerto RJ45 - Tramas Jumbo 9K - Etiquetado VLAN - Wake on LAN - Energy Efficient Ethernet (EEE) - Admite par trenzado cruzado y detección automática (Auto-MDIX) - Plata
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación que se suministra con este dispositivo mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades de Cambiador de Direcciones MAC y Conmutación Automática de Wi-Fi

---

### Hardware

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Política de Garantía | 2 Years              |
| Cantidad de Puertos  | 1                    |
| Interfaz             | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| Tipo de Bus          | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |

Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3X (dúplex completo)

ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8153

#### Rendimiento

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Wake On Lan                           | Sí                                          |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1Gbps - Ethernet Gigabit de dúplex completo |
| Distancia Máxima                      | 100m [328ft]                                |
| Tipo y Velocidad                      | USB 3.0 - 5 Gbit/s                          |
| Protección Contra Sobretensión        | Sí                                          |
| Redes Compatibles                     | 10/100/1000 Mbps                            |
| MDIX Automático                       | Sí                                          |
| Soporte Full Duplex                   | Sí                                          |
| Jumbo Frame Support                   | 9K max.                                     |

#### Conector(es)

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) |
|                         | 1 - RJ-45                                 |

#### Software

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad OS | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br><br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022<br><br>macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0Las etiquetas VLAN no son compatibles en la actualidad con macOS<br><br>Linux Kernel 2.6.25 y superior solamente las versiones LTS<br/>Chrome OS® |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Observaciones / Requisitos

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| Nota | macOS no soporta Tramas Jumbo |
|------|-------------------------------|

---

## Indicadores

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Indicadores LED | 1 - Encendido - azul  |
|                 | 1 - Enlace - verde    |
|                 | 1 - Actividad - ámbar |

---

## Requisitos Ambientales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)     |
| Temperatura de Almacenamiento | -55°C to 125°C (-67°F to 257°F) |
| Humedad                       | 20% a 90%                       |

---

## Características Físicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Color                 | Plata             |
| Form Factor           | Cable integrado   |
| Tipo de Gabinete      | Aluminio          |
| Longitud del Cable    | 7.5 in [190.5 mm] |
| Longitud del Producto | 7.5 in [19.0 cm]  |
| Ancho del Producto    | 0.8 in [2.1 cm]   |
| Altura del Producto   | 0.6 in [1.5 cm]   |
| Peso del Producto     | 0.9 oz [26.0 g]   |

---

## Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 7.2 in [18.3 cm] |
| Ancho de la Caja            | 4.8 in [12.1 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.7 in [1.9 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.6 oz [46.0 g]  |

---

Contenido de la  
Caja

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - NIC USB 3.0 Gigabit   |
|                     | 1 - Guía Rápida de Inicio |

---

Información Acerca  
de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.