

USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Produkt ID: USB31CSAT3CB



Utnyttja USB-C™-porten på den senaste MacBook, ChromeBook Pixel™ eller annan bärbar dator för att få snabb åtkomst till din externa hårddisk. Med denna kabelliknande adapter kan du använda USB Type-C™-porten för att ansluta din bärbara dator direkt till en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk och få åtkomst till den genom supersnabb USB 3.1 Gen. 2 (10 Gbps). Det går snabbt och enkelt att ansluta till dina SATA-hårddiskar utan att extra tillbehör behövs.

Du får snabb åtkomst till värdefull data var du än är med hjälp av denna kabelliknande adapter. Den är USB-driven så att ingen extern adapter behövs och den har en kompakt och lätt design som enkelt får plats i datorväskan.


Med kabeladaptorn kan du snabbt byta HDD- eller SSD-enheter utan att behöva installera dina hårddiskar i ett kabinett. Du kan kopiera eller hämta data från en 2,5" SSD eller HDD snabbt. Den ger dig enkel åtkomst till din hårddiska för dataöverföring, hårddiskkloning och säkerhetskopiering av data, med den snabba USB 3.1 Gen 2-prestandan.

Den integrerade och lättanvända USB Type-C-kontakten är liten och vändbar vilket ger enklare inkopplingar. Du kan ansluta kontakten med endera sida upp, vilket innebär mindre risk för skador på dina portar och mindre frustration.

USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.

Observera: Denna produkt är inte kompatibel med 3,5-tums hårddiskar. För stöd av 3,5-tums hårddiskar, se vår USB-C till SATA-kabel med extra strömförsörjning (USB31CSAT3CB).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Mobila tekniker som behöver ett snabbt och enkelt sätt att nå data på 2,5" hårddiskar eller solid state-enheter
- Kom åt alla typer av 2,5" hårddiskar eller SSD-enheter från din USB-C-kapabla dator för dataöverföring eller hårddiskkloning
- Hämta data från en gammal SATA-enhet

Funktioner

- Snabb och enkel extern åtkomst genom din bärbara dators USB-C port
- Ansluter direkt till en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet utan ytterligare tillbehör
- Superbärbar, drivs direkt från USB-porten
- Tidsbesparande dataöverföringshastigheter på 10 Gbps med USB 3.1 Gen 2
- Med stöd för SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)
- UASP-stöd för förbättrad prestanda
- Inbyggd USB-C kabel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in

	Enhetstyp	SATA
	Antal 2,5 tums fack	1
	Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM
	Hot swap-förmåga	Ja
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1,665,032 timmar
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet 40 %~50 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	20.0 in [50.8 cm]
Produktbredd	1.7 in [4.3 cm]
Produkthöjd	0.2 in [5.0 mm]
Produktvikt	1.0 oz [29.2 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [38.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.1 till SATA 2.5" HDD adapterkabel med USB-C
	1 - Snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.