

USB 2.0 till fiberoptik-omvandlare - Öppen SFP

Produkt ID: US100A20SFP



Med denna USB till fiberoptik-omvandlare kan du använda USB 2.0-porten (Type-A) på din bärbara dator eller surfplatta för att få en säker fibernätverksanslutning. kompatibel med Mac och Windows®. Nätverksadaptern ger en 100 Mbps Ethernet-anslutning via optisk anslutning för bärbara datorer eller surfplattor, eller system utan expansionskort.

Den öppna SFP-platsen gör att du kan använda den SFP-sändtagarmodul du önskar för dina nätverksbehov. Använd en SFP med önskad våglängd, avstånd, anslutningstyp för att uppnå en effektiv nätverkslösning. (SFP säljs separat.)

Denna USB-till-fiber-omvandlare ger pålitlig anslutning, samtidigt skyddas ditt nätverk mot problem från elektroniska störningar - ett vanligt problem med Ethernet-kopparnätverk. Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage gällande känslig information utan att kompromissa med nätverkshastighet och pålitlighet.

Den strömförses direkt från USB 2.0-porten så att den är enkel att ansluta när du är på språng.

Kom igång snabbt. Denna USB till fiberoptik-omvandlare stöder certifierade drivrutiner för Windows och Linux®. När du ansluter adaptern till en USB-port installerar du bara drivrutinerna och adaptern är redo att sända över ett fibernät.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Ger en bärbar nätverksanslutningslösning för mobila proffs, för åtkomst till ett fibernät via USB-porten på sin bärbara dator eller surfplatta
- Idealiskt för säker anslutning - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Funktioner

- Ger fibernätverksanslutning för bärbara datorer eller surfplattor
- Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage.
- Lägg till en 100 Mbps Ethernet-anslutning via ett USB 2.0 Type-A-gränssnitt
- Bärbar design utan behov av en extern strömadapter (bussdriven)
- Öppen SFP-plats, kompatibel med 100 Mbps MSA-kompatibla SFP-moduler
- Certifierade drivrutiner för Windows och Linux
- Plug-and-play-installation
- Wake-On-LAN-stöd
- ANSLUTNINGSVERTYK: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Fiber Ethernet
Busstyp	USB 2.0

Chipset-ID		ASIX Electronics - AX88772C
Prestanda		
	Wake On Lan	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps
	Kompatibla nätverk	100 Mbps
	Stöd för full-duplex	Ja
	Promiscuous Mode	Ja
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Externa portar	1 - SFP-plats
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS X® 10.9 to 10.14 Linux® kernel 3.5 and up - LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	USB-aktiverad dator med en ledig USB 2.0 port 100 Mbps SFP-sändtagare med din önskade nätverksanslutning
	Obs.	Fiberdataöverföringshastigheter och avstånd beror på vilken SFP som används (säljes separat)
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk/aktivitet
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Förvaringstemperatur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Luftfuktighet	5% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Form Factor	Inbyggd kabel
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	7.7 in [195 mm]
Produktlängd	6.6 in [16.7 cm]
Produktbredd	5.5 in [14.0 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	3.7 oz [106.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.5 oz [98.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Nätverksadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.