

USB 3.0 för fiberoptik-omvandlare - Kompakt USB till öppen SFP-adapter - USB till gigabit-nätverksadapter - Kompatibel med USB 3.0-fiberadapter med multiläge (MMF)/enkelläge Fiber (SMF)

Produkt ID: US1GA30SFP



Med denna USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare kan du använda USB 3.0-porten (Type-A) på din bärbara dator eller surfplatta för att få en säker fibernätverksanslutning. Windows®- och Mac-kompatibel. Nätverksadaptern ger en gigabit (1000 Mbps) Ethernet-anslutning via optisk anslutning för bärbara datorer eller surfplattor, eller system utan expansionskort.


Den öppna SFP-platsen gör att du kan använda den SFP-sändtagarmodul du önskar för dina nätverksbehov. Använd en SFP med önskad våglängd, avstånd, anslutningstyp för att uppnå en effektiv nätverkslösning. (SFP säljs separat.)

Denna USB till fiberoptik-omvandlare ger pålitlig anslutning, samtidigt skyddas ditt nätverk mot problem från elektroniska störningar - ett vanligt problem med Ethernet-kopparnätverk. Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage gällande känslig information utan att kompromissa med nätverkshastighet och pålitlighet.

Kompakt och bärbar. Denna USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare drivs direkt från USB-porten.

Kom igång snabbt. Denna USB till fiberoptik-omvandlare stöder certifierade drivrutiner för Windows, Mac och Linux®. När du ansluter adaptern till en USB-port installerar du bara drivrutinerna och adaptern är redo att sända över ett fibernät.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ger en bärbar nätverksanslutningslösning för mobila proffs, för åtkomst till ett fibernät via USB-porten på sin bärbara dator eller surfplatta
- Idealiskt för säker anslutning - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Funktioner

- 1 GbE USB 3.0 FÖR FIBEROPTIK-OMVANDLARE För USB A-datorer som kräver tillfällig åtkomst till ett fiber-LAN, för användare med bärbara datorer som inte har ett internt fibernätverkskort
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Gigabit 1000 Mbit/s | 1x öppen SFP (MSA-kompatibel) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | Multiläge (MMF) och enkelläge (SMF) fiberkompatibel | 9K Jumbo-ramar | VLAN | USB-bussdriven
- MAXIMAL BÄRBARHET: Med denna kompakta, lätta och trådlösa designen för USB NIC/Gigabit-nätverksadaptern är det ingen konst att säkert ansluta din bärbara dator till ett gigabit-Ethernet-nätverk var du än är
- FLEXIBEL OCH ÖPPEN SFP-PLATS: Använd en valfri MSA-kompatibel SFP-modul; lämpar sig för nätverksadministratörer, installationstekniker och andra som behöver åtkomst till olika typer av fiberanslutningar
- FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: StarTech.com erbjuder 2 års garanti på denna USB-A till gigabit-Ethernet-adapter och en kostnadsfri livstidsgaranti på teknisk support från Nordamerika dygnet runt
- ANSLUTNINGSVÄRKTYG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Portar	1
Gränssnitt	Fiber Ethernet
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.1q VLAN taggning
Chipset-ID	Realtek - RTL8153-VC-CG Microsemi - VSC8211XVW

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	958 000 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - 9 pin USB 3.0 A
Externa portar	1 - SFP-plats

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 - 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux® kernel 3.5 to 4.11.x, LTS versions only
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	USB-aktiverad dator med en ledig USB 3.0 port
-----------------------	---

1 Gb SFP-sändtagare med din önskade nätverksanslutning

Obs.

Jumboramar stöds inte längre i macOS

Fiberdataöverföringshastigheter och avstånd beror på vilken SFP som används (säljes separat)

Läsning av SFP-modul DOM/DDM stöds inte och kommer inte att fungera.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	1 - Länk/aktivitet

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Förvaringstemperatur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Luftfuktighet	5% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	7.7 in [195 mm]
Produktlängd	6.7 in [17.0 cm]
Produktbredd	5.6 in [14.1 cm]
Produkt höjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	3.7 oz [106.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Paketets höjd 1.2 in [3.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [104.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Nätverksadapter

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.