

## USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbit/s)

Produkt-ID: USB32DP24K60



Dieser USB-zu-Dual-DisplayPort-Adapter ermöglicht die Verbindung von zwei 4K-DisplayPort-Monitoren (60 Hz) mit Ihrem Windows® oder Mac-PC.

Mit dem Adapter ist es möglich, über einen einzelnen USB 3.0-Port an Ihrem Laptop Dual-4K-Auflösung bei 60 Hz auf zwei unabhängigen Bildschirmen auszugeben. Verbinden Sie den Adapter einfach über einen USB 3.0-Port (5 Gbit/s) an Ihrem Windows- oder Mac-System und schließen Sie Ihre DisplayPort-Monitore an den Adapter an.

Mit dem Adapter ist es möglich, Ultra-HD-Videos auf mehreren Bildschirmen zu genießen, selbst wenn Ihr System das 4K-Videoformat nicht von Haus aus unterstützt.

Mit zwei UHD-4K-Bildschirmen können Sie effizienter arbeiten und erreichen eine höhere Produktivität. Da jeder Bildschirm Leistung auf 4K-Niveau bietet, steht Ihnen im Vergleich zu 1080p das Vierfache an Bildschirmfläche zur Verfügung.

Bei mehreren Bildschirmen können Sie verschiedene Inhalte auf jedem Bildschirm bei Auflösungen bis zu 4096 x 2160p (60 Hz) ausgeben. Der Dual-DisplayPort-Adapter ist ideal für Geschäftsanwendungen, wie Tabellen, Textverarbeitungssysteme und Webbrowser. Multitasking und Vorschauen verschiedener Datenpunkte auf jedem Bildschirm sind damit kein Problem. Beispielsweise können Sie auf einem Bildschirm Daten berechnen, auf dem zweiten einen Bericht schreiben und auf dem Laptopbildschirm im Internet browsen.

Der USB32DP24K60 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Verbinden Sie zwei 4K-Bildschirme mit Ihrem Computer
- Öffnen Sie große Tabellen oder verschiedene Dokumente auf mehreren Bildschirmen
- Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Displays ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, während Sie ein Dokument auf dem anderen bearbeiten.

## Merkmale

- Erhöhen Sie Ihre Produktivität durch Anschluss von zwei unabhängigen Displays über einen einzigen USB-3.0-Port
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4096 x 2160p (60 Hz)
- Funktioniert mit Mac OS und Windows
- 4K-Plug-and-Display-Zertifizierung von DisplayLink™ - automatische Treiberinstallation und -aktualisierungen
- USB-betriebene Leistung - kein zusätzlicher Netzadapter erforderlich
- HINWEIS: Dieser Adapter funktioniert nicht mit macOS (V 10.13.4-6). Wir empfehlen Benutzern ein Update auf 10.14 oder höher, um die Kompatibilität mit DisplayLink zu gewährleisten

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	USB 3.0
Ports	2
AV-Ausgang	DisplayPort
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein
Arbeitsspeicher	2GB
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950

---

### Leistung

Max.	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
------	--------------------------

## Digitalauflösungen

### Unterstützte Auflösungen

Widescreen(16/32 bit):

5120x2880 (using two DP ports), 4096x2160 ,  
3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080,  
1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768,  
800x600, 640x480

### Breitbild unterstützt

Ja

### Audiospezifikationen

2-Kanal-Stereo

### Allgemeine Spezifikationen

Dieser USB-Videoadapter nutzt einen DisplayLink-Chipsatz. Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit weiteren USB-Videoadaptern oder Dockingstationen an einen Computer anschließen, vermeiden Sie bitte die Verwendung von Geräten mit einem Trigger- oder Fresco-Chipsatz.

---

## Steckverbinder

### Steckverbinder A

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

### Steckverbinder B

DisplayPort (20-polig)

---

## Software

### Betriebssystemkompatibilität

Windows XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0

Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04

Chrome OS™ v55+

---

## Spezielle Hinweise/Anforderungen

### System- und Kabelanforderungen

Systemprozessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 empfohlen)

Systemspeicher: 4 GB

### Hinweis

Pro Computer wird nur ein USB-Videoadapter unterstützt

Dieser USB-Videoadapter ist nicht für grafisch intensive Anwendungszwecke wie beispielsweise Gaming gedacht



Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	11.8 in [30 cm]
	Produktlänge	6.1 in [15.5 cm]
	Produktbreite	5.6 in [14.2 cm]
	Produkthöhe	1.2 in [30.0 mm]
	Produktgewicht	2.6 oz [73.0 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	1.8 in [45.0 mm]
	Package Height	5.3 in [13.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	5.5 oz [155.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	USB-Videoadapter Kurzanleitung

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.