

Adaptateur USB-C vers Ethernet, Adaptateur Réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet - 10/100/1000 Mbps, Adaptateur Ethernet USB-C vers RJ45 (GbE), Câble de Connexion de 30,4cm, Installation Sans Pilote

N° de produit: US1GC30B2



Ajoutez un port réseau Gigabit à votre ordinateur, en utilisant une connexion USB Type-C. Le port RJ45 prend en charge plusieurs vitesses (10/100/1000 Mbps) et est entièrement compatible avec le câblage Cat5 [et supérieur]. Il s'agit d'un périphérique essentiel pour les nouveaux ordinateurs portables qui ne disposent pas d'un port Ethernet. En outre, il peut être utilisé ou lorsque le WiFi n'est pas disponible ou lorsque les vitesses du réseau sans fil sont irrégulières.


L'adaptateur LAN USB prend en charge des vitesses allant jusqu'au Gigabit (1000 Mbps). Partagez ou recevez des fichiers sur un réseau, accédez au stockage/sauvegarde en réseau et diffusez du contenu en ligne tout en réduisant les temps d'attente et les ralentissements.

Simplement, connectez l'adaptateur réseau au port USB Type-C de votre ordinateur. La prise en charge des pilotes natifs sous Windows, macOS et Linux facilite la compatibilité plug-and-play. En outre, les plateformes mobiles sont également prises en charge, notamment ChromeOS, Android et iPadOS.

Ce dongle USB-C vers RJ45 dispose du marquage VLAN, de l'Auto-MDIX, des trames jumbo 9K, du wake-on-LAN et de l'Ethernet full-duplex, ce qui en fait le compagnon idéal pour les utilisateurs en déplacement qui ont besoin d'une connexion réseau filaire.

L'adaptateur réseau Gigabit USB est léger et compact. Il est doté d'un câble intégré de 30 cm qui contribue à une portée et une flexibilité supplémentaires tout en réduisant la tension du câble/connecteur. De plus, l'alimentation par bus USB simplifie l'installation et en fait un accessoire pratique lors de vos déplacements.

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR RÉSEAU USB-C** : L'adaptateur ajoute un port Ethernet à votre PC prenant en charge des vitesses allant jusqu'à Gigabit avec détection automatique sur les réseaux BASE-T 10/100/1000 Mbps, idéal pour des connexions réseau filaires fiables
- **TOUTES LES FONCTIONS** : Dongle USB-C vers Ethernet avec câble de 30cm pour une réduction de la tension sur le connecteur - Alimentation par bus - Utilise le chipset ASIX AX88179A pour une compatibilité native avec les PC portables et de bureau, les 2-en-1
- **COMPATIBILITÉ AVEC LES OS** : L'adaptateur NIC USB pour PC offre une connectivité plug-and-play, fonctionne avec les versions Windows 7/8/10/11/Server, macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0, les distributions Linux avec le noyau 4.11 à 5.9.16 LTS, et Chrome OS
- **CONCEPTION POLYVALANTE** : L'adaptateur USB-C vers RJ45 dispose d'un câble intégré étendu de 30cm, offrant une portée et une flexibilité supplémentaires tout en réduisant la tension du câble. La carte réseau USB-C est alimentée par le port USB Type-C
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps), Compatible avec USB 3.0/2.0, 1x Port RJ45, Câble attaché de 30cm, 10/100/1000 Mbps, Chipset ASIX AX88179A, 9K Jumbo Frames, VLAN Tagging, Wake-on-LAN, Energy Efficient Ethernet (EEE)

---

### Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Interface             | RJ45 (Gigabit Ethernet)                    |
| Type de bus           | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)                     |
| Normes de l'industrie | IEEE802.1Q (marquage VLAN)                 |
|                       | Ethernet éco-énergétique IEEE802.3az (EEE) |
|                       | Wake-on-LAN (WoL)                          |
|                       | IEEE 802.3 10BASE-T                        |
|                       | IEEE 802.3u 100Base-TX                     |
|                       | IEEE 802.3ab 1000BASE-T                    |
| ID du chipset         | Asix - AX88179A                            |

#### Performance

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Wake On Lan                          | Oui                             |
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)          |
|                                      | 2 Gbps (Ethernet - Full Duplex) |
| Réseaux compatibles                  | 10/100/1000 Mbps                |
| MDIX auto                            | Oui                             |
| Prise en charge duplex complet       | Oui                             |
| Jumbo Frame Support                  | 9K max.                         |
| MTBF                                 | 262 800 heures                  |

#### Connecteur(s)

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Connecteur A | 1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps) |
| Connecteur B | 1 - RJ-45                                    |

#### Logiciel

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité système d'exploitation | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM                        |
|                                      | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2022 |
|                                      | macOS® 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 -                 |

Le balisage VLAN n'est actuellement pas pris en charge par macOS

Linux Kernel 2.6.14 et plus - Versions LTS  
uniquement<br/>ChromeOS™<br/>Android™

---

#### Notes spéciales / Configuration

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Configurations du système et du câblage | Port USB Type-C                                           |
| Remarque                                | Les Jumbo Frames ne sont plus prises en charge dans macOS |

---

#### Alimentation

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Source d'alimentation | Alimentation par bus |
| Tension d'entrée      | 5V DC                |
| Tension de sortie     | 5 DC                 |

---

#### Conditions environnementales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F)   |
| Température de stockage       | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Humidité                      | 10 % à 85 %                   |

---

#### Caractéristiques physiques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur             | Gris sidéral      |
| Type                | Câble intégré     |
| Type de boîtier     | ABS               |
| Longueur de câble   | 11.8 in [300 mm]  |
| Longueur du produit | 14.8 in [37.7 cm] |
| Largeur du produit  | 1.1 in [2.7 cm]   |
| Hauteur du produit  | 0.6 in [1.5 cm]   |
| Poids du produit    | 1.0 oz [28.0 g]   |

---

Informations  
d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Longueur du Paquet  | 6.7 in [16.9 cm] |
| Package Width       | 5.0 in [12.6 cm] |
| Package Height      | 0.9 in [2.4 cm]  |
| Poids brut          | 0.3 oz [8.0 g]   |

---

Contenu du paquet

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur réseau USB-C |
|-----------------------|-----------------------------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis