

Adaptador USB 3.0 a 2 DisplayPort - Cable Conversor - 4K 60 Hz

ID del Producto: USB32DP24K60



Este adaptador USB a DisplayPort dual le permite agregar dos monitores DisplayPort 4K 60Hz a su computador Windows® o Mac.

El adaptador le permite usar un único puerto USB 3.0 en su computador portátil para salida dual con resolución 4K a 60Hz a dos pantallas independientes. Simplemente, enchufe el adaptador a un puerto USB 3.0 (5Gbps) de su sistema Windows o Mac y conecte sus monitores DisplayPort al adaptador.

El adaptador le permite disfrutar de la calidad de imagen de video Ultra HD en múltiples pantallas, incluso si su sistema no tiene compatibilidad nativa con la salida de video 4K.

Con dos pantallas UHD 4K, puede trabajar de forma más eficiente y realizar muchas más tareas en la misma cantidad de tiempo. Cada pantalla ofrece rendimiento 4K, lo cual significa que puede obtener cuatro veces el espacio en pantalla, en comparación con la resolución de 1080p.

Con múltiples pantallas, puede transmitir diferente contenido en cada pantalla con resoluciones de hasta 4096 x 2160p (60Hz). El adaptador DisplayPort dual es ideal para aplicaciones de negocio, como hojas de cálculo, procesadores de texto y navegadores web. Puede realizar múltiples tareas y previsualizar diferentes puntos de datos en cada pantalla. Por ejemplo, puede calcular datos en una pantalla, escribir un informe en la segunda pantalla y navegar por internet en la pantalla de su computador portátil.

El modelo USB32DP24K60 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte dos pantallas 4K a su sistema informático
- Visualice extensas hojas de cálculo o varios documentos en múltiples pantallas
- Aumento de la productividad al ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y editar un documento en otra pantalla

Características

- Aumente su productividad mediante la conexión de dos pantallas independientes a través de un solo puerto USB 3.0
- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4096 x 2160p (60Hz)
- Certificado DisplayLink™ 4K Plug-and-Display: instalación y actualizaciones automáticas del software controlador
- Rendimiento mediante alimentación por USB, no se requiere alimentación externa adicional
- Funciona con Mac OS y Windows

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 3.0
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	DisplayPort
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	2GB
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-6950

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit):



4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200,
1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768,
1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600,
640x480

Pantalla Plana
Soportada

Sí

Especificaciones de
Audio

Audio estéreo de 2 canales

Especificaciones
Generales

Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink. Si va a conectar este dispositivo a una computadora junto con otros adaptadores de vídeo USB o docking stations, por favor evite utilizar dispositivos con chipsets de la familia Trigger o Fresco.

Conector(es)

Conector A

USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Conector B

DisplayPort (20 pines)

Software

Compatibilidad OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
 macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
 Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04

Linux Kernel 4.2 - 5.2

Chrome OS™ v55+

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del
Sistema y Cables

Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
 Memoria del sistema: 4GB

Nota

Solo es compatible un adaptador de vídeo USB por ordenador

Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos

Requisitos de Energía

Adaptador de
Corriente Incluido

Alimentado por USB



Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
Ancho del Producto	5.6 in [14.2 cm]
Altura del Producto	1.2 in [30.0 mm]
Peso del Producto	5.5 oz [155.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
Ancho de la Caja	1.8 in [45.0 mm]
Altura de la Caja	5.3 in [13.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [72.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador de vídeo USB Guía rápida de inicio
---------------------	---

** La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.*