

USB 3.0 zu DisplayPort Adapter, USB DP-Monitor Konverter für Windows, 4K (keine Unterstützung für macOS/ChromeOS/Linux) - TAA

Produkt-ID: USB32DPES2



Mit diesem Adapter von USB auf DisplayPort können Sie Ihren Computer mithilfe eines USB 3.0 Typ-A Anschlusses mit einem 4K DisplayPort Monitor verbinden, selbst wenn Ihr Computer kein 4K Video unterstützt.

Dieser USB zu DP Adapter kann Ihre Produktivität steigern, indem er Ihnen mehr Bildschirmfläche zum Arbeiten bietet. Mit mehreren Bildschirmen können Sie gleichzeitig auf zwei Anwendungen im Vollbildmodus zugreifen. So können Sie auf einem Bildschirm Informationen abrufen, während Sie auf einem anderen Bildschirm arbeiten. Der Adapter unterstützt sogar die Drehung des Bildschirms für einen vertikalen Bildschirm, der ideal für die Anzeige von Tabellenkalkulationen, Newsfeeds oder Börsentickern ist.

Der Multi-Monitor Adapter wird über den USB Typ-A Anschluss Ihres Computers betrieben, so dass Sie keinen sperrigen externen Adapter anschließen müssen. Außerdem sind die Treiber schnell und einfach installiert und müssen nur einmal installiert werden, unabhängig davon, wie viele USB Video Adapter Sie verbinden möchten.

Auch wenn Ihr System keinen nativen 4K Bildschirm Ausgang unterstützt, können Sie mit diesem USB Adapter die hochwertige Bildqualität von Ultra HD Video genießen. Mit Unterstützung für 4K bei 30 Hz erhalten Sie eine hochwertige und gestochen scharfe Bildherstellung, die reichhaltiger und lebensechter ist als herkömmliches HD, mit weitaus mehr Details sowohl in dunklen als auch in hellen Bildern.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Spiegeln oder erweitern Sie Ihren Desktop auf einen zusätzlichen Monitor
- Öffnen Sie viele und auch große Tabellen, verteilt auf mehrere Monitore
- Sehen Sie sich Informationen auf mehreren Monitoren gleichzeitig an, wie etwa Nachrichten oder Börsenticker

Merkmale

- **KOMPATIBILITÄT:** Nur mit Windows kompatibel und unterstützt nicht macOS, ChromeOS oder Linux; arbeitet mit allen Windows X86/X64/ARM-Plattformen: Intel, AMD und Snapdragon X Copilot+ PC; Administratorrechte erforderlich, für Treiberinstallation
- **PRODUKTIVITÄT STEIGERN:** Mit dem USB zu DisplayPort-Monitor Adapter können Sie Ihren Desktop erweitern, mit einen DisplayPort-Monitor an Ihren Laptop oder Desktop-Computer; Ideal für die Arbeitsplätze im Büro oder für die Arbeit von zu Hause aus
- **4K-UNTERSTÜTZUNG:** Genießen Sie mit diesem USB zu DP-Dongle eine außergewöhnliche USB-Videoleistung; der Videoadapter unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K (3840x2160) bei 30Hz
- **LEISTUNG:** Der USB zu DisplayPort-Hub-Konverter mit 5 Gbps (1x USB-A-Stecker auf 1x DP-Buchse) bietet 4K-Video bei 30Hz, 2-Kanal-Audio (über DisplayPort) und eine Kabellänge von 20 cm
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, wird dieser USB 3.0 auf DisplayPort Video Adapter für 3 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Ports 1

AV-Ausgang	DisplayPort
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein
Arbeitsspeicher	64MB
Chipset-ID	Trigger - T6-688L

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30Hz
Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 11, 11 ARM Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Systemprozessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 empfohlen)	
	Systemspeicher: 4 GB	
	Hinweis	Schließen Sie maximal fünf USB-Videoadapter an einen einzelnen Computer an. Die Unterstützung für mehrere Adapter kann sich abhängig von Ihren Systemressourcen ändern
		Dieser USB-Videoadapter ist nicht für grafisch intensive Anwendungszwecke wie beispielsweise Gaming gedacht
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
	Eingangsspannung	5V DC
	Ausgangsspannung	5 DC
Umgebungsbeding ungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 133°F)
	Lagertemperatur	-15°C to 75°C (5°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	< 85 % nicht kondensierend
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	7.9 in [200 mm]
	Produktlänge	3.0 in [7.5 cm]
	Produktbreite	2.2 in [5.5 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
	Produktgewicht	2.0 oz [58.0 g]
Verpackungsinform ationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.7 in [14.6 cm]

Paketbreite 8.4 in [21.3 cm]

Pakethöhe 1.7 in [4.2 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 6.4 oz [182.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - USB-Videoadapter
1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty 3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.