

## Extensor Alargador USB 2.0 de 4 Puertos por Cable Cat5 o Cat6 - Extensor Compacto USB 2.0 por Ethernet - Hasta 40 Metros - Hub Ladrón USB 2.0 Remoto

ID del Producto: USB2004EXTV



Este extensor USB 2.0 de 4 puertos es una solución fácil y económica para crear libertad en el espacio de trabajo. Ahora puede ampliar la distancia de sus dispositivos USB 2.0 a través de un único cable Ethernet, hasta 40m sobre Cat5 o Cat6.

Supere la limitación de longitud de cable USB de 5m para crear un espacio de trabajo más flexible y eficiente. Ahora puede colocar hasta cuatro dispositivos USB en ubicaciones remotas alejadas del sistema informático anfitrión. Coloque la carcasa del disco duro, la impresora, el escáner, la cámara web y otros periféricos populares justo donde los necesita, para ahorrar tiempo y mejorar su productividad.

Obtenga acceso rápido a los dispositivos USB que utiliza con más frecuencia. ¿Se desplaza con frecuencia? Utilice los dos puertos superiores para realizar conexiones rápidas y sencillas a dispositivos portátiles como unidades flash, smartphones y tablets. Además, seguirá disponiendo de dos puertos frontales para impresoras u otros dispositivos que requieran una configuración más permanente.

El versátil USB2004EXTV es compatible con los sistemas Windows®, Mac® y Linux. La configuración es sencilla, sin necesidad de controladores ni software adicionales, y el extensor es retrocompatible con los periféricos USB 1.1 y 1.0.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- No es necesario instalar nuevo cableado: utilice cables ya existentes, Cat5e o Cat6 de pared, para ampliar las conexiones USB
- Utilícelo como repetidor intermedio, a fin de aumentar la distancia de conexión de sus periféricos USB

## Características

- Coloque sus dispositivos donde sea necesario con este económico extensor USB
- Diseño único de 4 puertos, 2 de los cuales están en la parte superior, para facilitar su acceso
- Independiente del sistema operativo, para una configuración rápida y sencilla
- El kit incluye un transmisor y un receptor de concentrador de 4 puertos
- Admite transferencias de datos a hasta 480 Mbps
- Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)

---

### Hardware

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Política de Garantía | 2 Years              |
| Cantidad de Puertos  | 4                    |
| Cableado             | UTP Cat 5 o superior |

---

### Rendimiento

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 480Mbps     |
| Distancia Máxima                      | 40m [131ft] |

---

### Conector(es)

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Conectores de la Unidad Local | 1 - USB Mini B (5 pines) |
|                               | 1 - RJ-45                |

Conectores de Unidad Remota 4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - RJ-45

---

#### Software

Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Sistema informático equipado con USB y un puerto USB disponible

Cableado Ethernet Cat5 o superior con terminación RJ45

---

#### Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación / Enlace

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.4 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 2.0 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

N

Consumo de Energía 10

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 0~80%

#### Características Físicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Color                 | Negro             |
| Tipo de Gabinete      | Acero             |
| Longitud del Producto | 3.1 in [8.0 cm]   |
| Ancho del Producto    | 2.0 in [5.2 cm]   |
| Altura del Producto   | 0.9 in [2.2 cm]   |
| Peso del Producto     | 11.3 oz [319.0 g] |

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 9.2 in [23.4 cm] |
| Ancho de la Caja            | 6.1 in [15.6 cm] |
| Altura de la Caja           | 2.7 in [6.8 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.6 lb [0.7 kg]  |

#### Contenido de la Caja

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Unidad Local del Extensor USB 2.0                         |
|                     | 1 - Unidad Remota del Extensor USB 2.0                        |
|                     | 1 - Cable Mini USB a USB 2.0 A de 50cm                        |
|                     | 1 - Cable Ethernet RJ45 de 1,5m                               |
|                     | 8 - Patas de Goma                                             |
|                     | 1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones                                   |

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.