

USB 3.0 till HDMI / DVI-adapter - 2048x1152

Produkt ID: USB32HDDVII



USB32HDDVII USB 3.0 till HDMI®- och DVI-I-videokortsadapter för dubbelskärm förvandlar en ledig USB 3.0-port till en DVI-I eller VGA-port (DVI till VGA-adapter medföljer) och ett HDMI®-uttag med stöd för HD 1080p och 1920x1200 video och 5.1 surround-ljud (endast från HDMI®-porten). Varje skärm stöder samtidig upplösning av upp till 2048x1152 @ 60Hz.

Adaptorn tillhandahåller en smidig extern videolösning som gör det enkelt att lägga till kapacitet för flera skärmar på en stationär eller bärbar dator med USB-uttag (valfri prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

USB-adaptorn utnyttjar den höga bandbredden (5 Gbps) från SuperSpeed USB 3.0 och fungerar som ett smidigt externt grafikkort och gör att du slipper öppna datorlådan för att installera ett videokort. Adaptorn skickar jämnt HD-innehåll till flera skärmar och kan användas till att spegla din primära dator och visa samma bild på alla skärmar eller förlänga din dator till en andra eller tredje skärm och därmed dubbla eller tredubbla din arbetsyta och öka produktiviteten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Lägg till en sekundär HDMI- och/eller DVI-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
- Använd adaptern för att ansluta datorn till din HDTV med HDMI och visa familjefoton och filmer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar - kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin bärbara dator

Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
- Med stöd för upplösningar på upp till 1920x1080p (Full HD) och 2048x1152
- Snabb, enkel installation
- Dubbeldesign som stödjer både HDMI® och DVI-I samtidigt (DVI till VGA-adapter för VGA-skärmar medföljer)
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
- Drivrutinerna stöder skärmrotation
- Stöder Windows® Aero
- Med stöd för 5.1-kanals-surround-ljud (endast HDMI)
- Stöder användning av flera USB32HDDVII-adaptrar på ett enda system (upp till 3), för upp till 6 extra skärmar

- OBSERVERA: Denna adapter fungerar inte med macOS (v 10.13.4-6). Vi rekommenderar användare att uppdatera till 10.14 eller senare för att säkerställa kompatibilitet med DisplayLink

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
AV-utgång	HDMI DVI
Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	1 GB
Industristandarder	Standard HDMI®, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900

Prestanda

Maximal digital upplösning	2048x1152 @ 60Hz
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720x480 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768x567, 640x480
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	5.1 kanaler surround (48 kHz)
Allmänna specifikationer	OBS: Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update 10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS X som påverkar installationen av DisplayLink-mjukvaran.

Varje skärm stöder samtidig upplösning av upp till
2048x1152 @ 60Hz

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - DVI-I (29-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 Chrome OS™ v55+
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB Ej avsedd för spelande
Obs.	Anslut upp till tre USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Inspänning	5V DC
Utspanning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Luftfuktighet	20°C till 80°C

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	40.5 in [1028.7 mm]
Produktlängd	2.9 in [73 mm]
Produktbredd	2.0 in [5 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.9 cm]
Produktvikt	1.5 oz [43 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.3 oz [236.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till HDMI®-/DVI-I-grafikadapter
	1 - DVI till VGA-adapter
	1 - USB 3.0-kabel (1,2 m)
	1 - Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.