

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Product ID: USB32VGAE



Der USB 3.0-auf-VGA-Adapter USB32VGAE verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen VGA-Ausgang mit Unterstützung für Video mit hoher Auflösung (2048 x 1152). Mit dieser praktischen, externen Videolösung können Sie ganz einfach einem USB 3.0-fähigen Desktop- oder Laptopcomputer (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0) Mehrfachmonitor/Dual-Display-Kapazitäten hinzufügen. Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (bis zu 5 GBit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und dient als externe Grafikkarte zur problemlosen Bereitstellung von Inhalten mit hoher Auflösung für das VGA-Display. Der Adapter kann zum Spiegeln des primären Desktops, zum Anzeigen desselben Bilds auf jedem Display oder zum Erweitern des Desktops auf doppelten Arbeitsplatz und somit Erhöhung der Produktivität verwendet werden. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts. Empfohlene Systemanforderungen: CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5) RAM: 4 GB oder höher

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne Öffnen des Computers zum Installieren einer neuen Videokarte
- Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
- Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor
- Schließen Sie mehrere VGA-Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
- Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an das TV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen
- Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
- Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem

anderen angezeigt werden können

Features

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1152
- Schnelle und einfache Installation
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
- Treibersoftware unterstützt Displayrotation
- Unterstützt die Windows® Aero-Schnittstelle
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-Eingang	USB 3.0
	AV-Ausgang	VGA
	USB-Passthrough	No
	Arbeitsspeicher	16MB
	Industrienormen	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	Chipset-ID	Trigger - T5-302A
Leistung	Max. Analogauflösungen	2048x1152
	Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit):
	Breitbild unterstützt	2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Allgemeine Spezifikationen	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 Yes This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Steckverbinder	Steckverbinder A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Steckverbinder B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64)

Windows 8 / 8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows XP (32/64)

Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Systemprozessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 empfohlen)
	Hinweis	Systemspeicher: 4 GB
	Hinweis	Dieser USB-Videoadapter verwendet einen Trigger-Chipsatz. Wenn Sie dieses Gerät mit einem zusätzlichen USB-Videoadapter oder einer Dockingstation verbinden, verwenden Sie keine Geräte mit verschiedenen Chipsätzen, wie etwa DisplayLink® oder Fresco Logic®
	Hinweis	Schließen Sie maximal fünf USB-Videoadapter an einen einzelnen Computer an. Die Unterstützung für mehrere Adapter kann sich abhängig von Ihren Systemressourcen ändern
		Dieser USB-Videoadapter ist nicht für grafisch intensive Anwendungszwecke wie beispielsweise Gaming gedacht

Strom	Mit Stromadapter	USB-Powered
-------	------------------	-------------

Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	< 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Gehäusetyyp	Plastic
	Kabellänge	6.3 in [1.6 cm]
	Produktlänge	3.1 in [78 mm]
	Produktbreite	1.7 in [43.5 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [15.5 mm]
	Produktgewicht	10.6 oz [300 g]

Verpackungsinformationen	Package Length	8.1 in [2.1 cm]
	Package Width	5.7 in [1.4 cm]
	Package Height	1.5 in [38 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	14.1 oz [400 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	USB 3.0-auf-VGA-Adapter
t	Im Paket enthalten	Installationshandbuch
	Im Paket enthalten	Treiber-CD

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

