

## USB 3.0 naar VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Productcode: USB32VGAE



De USB32VGAE USB 3.0 naar VGA Adapter zet een vrije USB 3.0-poort om naar een VGA-uitgang met een hoge resolutie tot 2048x1152 – een handige externe video-oplossing voor het gemakkelijk toevoegen van multi/dual-monitor-functionaliteit aan een desktopcomputer of laptop via USB 3.0 (optimale prestaties via USB 3.0, achterwaarts compatibel met USB 2.0). De adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (tot 5 Gbit/s) en functioneert als een externe grafische kaart die vloeiende videobeelden in hoge resolutie stuurt naar uw VGA-beeldscherm; de adapter kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk beeldscherm hetzelfde beeld, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen en uw productiviteit te verhogen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com  
Aanbevolen systeemvereisten: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of meer

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Voeg een extra VGA-beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Sluit meerdere VGA-monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

## Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteuning van resoluties tot 2048x1152
- Eenvoudige en snelle installatie
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteuning voor Windows® Aero

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.0
AV-uitgang	VGA
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Industriestandaarden	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipsetcode	Trigger - T5-302A

---

### Prestaties

Maximale analoge resoluties	2048x1152
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720



Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,  
1152x864, 1024x768, 800x600

Ondersteuning  
breedbeeld: Ja

Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

---

#### Connector(en)

Connector A USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

#### Software

Besturingssystemen Windows® 11  
Windows® 10 (32/64)  
Windows 8 / 8.1 (32/64)  
Windows 7(32/64)  
Windows Vista (32/64)  
Windows XP (32/64)

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en  
kabelvereisten Kantoortoepassing:  
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz  
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:  
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)  
RAM: 4 GB of hoger

Notitie Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger



family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid	<85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	6.3 in [16 cm]
Lengte product	3.1 in [78 mm]
Breedte product	1.7 in [43.5 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.5 mm]
Gewicht product	10.6 oz [300 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]



Verzendgewicht  
(verpakt) 14.1 oz [400 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 naar VGA Adapter
	Driver-CD
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

