

Adattatore video professionale doppio esterno USB DVI o per soluzioni a più monitor

ID prodotto: USB2DVIPRO



L'adattatore video professionale doppio esterno USB DVI o per soluzioni a più monitor USB2DVIPRO è la soluzione perfetta per trasformare la workstation in un ambiente a due o più monitor utilizzando le porte USB e offrendo una doppia visualizzazione di alta qualità o funzionalità per più monitor per una serie di applicazioni laptop o desktop. Grazie alle prestazioni ottimizzate rispetto a USB2DVI, l'adattatore display USB DVI-D è in grado di utilizzare contemporaneamente fino a cinque display aggiuntivi da un computer (utilizzando quattro adattatori video esterni per più monitor USB2DVIPRO). L'adattatore si collega a un computer host mediante una porta USB 2.0 che funge da scheda video DVI-D esterna che estende o riproduce il desktop mostrato sul display esistente senza dover aprire il case del computer. USB2DVIPRO supporta Microsoft Windows® (compresi i temi Aero ) e Mac OS X e, grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200, questo dispositivo è ideale per display/monitor di grandi dimensioni. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Non è possibile installare una scheda video nuova o aggiuntiva? Nessun problema, USB2DVIPRO utilizza le porte USB per aggiungere la connettività DVI al PC o a Mac
- Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) alla configurazione del computer utilizzando un dispositivo USB2DVIPRO per ogni display aggiuntivo.
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.
- Consente di collegare più monitor a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali.
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

## Caratteristiche

- Supporto dei temi Aero di Windows®
- Utilizzabile con MAC OS X
- Prestazioni ottimali a 1920x1200 e ideale per l'utilizzo con monitor da 24" a 26" o più piccoli
- Consente di collegare fino a cinque adattatori a un PC per una vera e propria esperienza di desktop esteso
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Installazione semplice e rapida

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	DVI
Pass-through USB	No
Memoria	16MB
ID chipset	DisplayLink - DL-195

---

### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (32-bit color)
Risoluzioni supportate	Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768



Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

MTBF 621,445 Hours

---

Connettore/i

Tipo/i connettori DVI-I (29 pin)  
USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10  
macOS 10.6 - 10.11, 11.0  
Chrome OS v51  
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi CPU 1,2 Ghz o superiore  
Spazio su disco rigido 30 MB  
RAM 512 MB  
Porta USB 2.0

Nota Attualmente l'alimentazione di computer Macintosh basati su PC, come gli ultimi modelli di iMac, PowerBook e PowerMac, non è supportata

This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®


Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

---

Indicatori

Indicatori LED Blu - Alimentazione



---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	3.5 in [90 mm]
Larghezza prodotto	1.9 in [48 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [23.5 mm]
Peso prodotto	2.6 oz [73 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	2.5 in [62.5 mm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.8 oz [250 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore USB a DVI
	CD con i driver
	Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

