

Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0

Productcode: USB2HDCAPS



Met dit high-definition opnameapparaat kunt u een HDMI- of component videobron opnemen, met audio, via een USB-poort op uw computer.

Met twee standalone modes voor opnemen of streamen, kunt u met het opnameapparaat direct opnemen naar een SD-kaart voor standalone opname, of de geïntegreerde LAN-poort gebruiken om video via het internet te streamen.

Dit veelzijdige opnameapparaat heeft een SD-kaartsleuf, waarmee u video direct op een kaart kunt opnemen, zonder het opnameapparaat op uw computer te hoeven aansluiten. Het is de perfecte manier om tijd te besparen, terwijl u ondersteuning van niet op Windows® gebaseerde platformen toevoegt zoals Mac-computers of Android™ tablets. Software wordt ook meegeleverd zodat u content kunt streamen of opnemen met uw Windows-computer.

Voor probleemloos videostreamen heeft het opnameapparaat een geïntegreerde RJ45 netwerkpoort waarmee u het opnameapparaat direct op uw router of switch kunt aansluiten. Met deze standalone netwerkverbinding kunt u onmiddellijk streamen naar uw videobron via het internet met streamingdiensten zoals Twitch®.

Het apparaat codeert in H.264, 's werelds meest gebruikte video codec, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw video-opnames compatibel zijn met bijna elk apparaat platform, zonder dat bewerking of conversie noodzakelijk is. H.264 wordt ook breed ondersteund door de meeste softwareprogramma's waaronder Adobe® Premiere® en Windows Media® Encoder.

Bovendien kunt u met de software ook screenshots maken, opnames inplannen en uw videobron direct streamen via het internet. De software is compatibel met NTSC- en PAL-systemen, en dus perfect voor professionele video-archiveringsapplicaties waarbij de mediabronnen van project tot project kunnen verschillen.

Met dit apparaat kunt u met een eenvoudige druk op de knop video opnemen met behulp van de meegeleverde software, of - in de standalone modus - met een drukknop video opnemen en

streamen. De geïntegreerde videodoorvoerpoorten maken het bekijken van realtime video mogelijk, terwijl u content opneemt of streamt.

Voor maximale mobiliteit is het opnameapparaat voorzien van USB-voeding, zodat u geen extra netadapter hoeft te gebruiken of een beschikbaar wandcontact moet zoeken.

NB:

- Dit USB-video-opnameapparaat is niet geschikt voor het opnemen van digitaal gecodeerde inhoud.
- Bij het streamen van standalone video zonder de pc-software is de maximaal ondersteunde resolutie 720p.
- Standalone streaming ondersteunt SD-kaarten tot 64G (FAT32 bestandssysteem), een HiSpeed (klasse 10) SD-kaart wordt aanbevolen.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Archiveer video's in een digitale bibliotheek
- Creëer stapsgewijze handleidingen en instructievideo's
- Neem video op voor screencasts, productdemonstraties, online handleidingen, lezingen in klaslokalen, presentaties of conferenties

## Eigenschappen

- Standalone video-opname met SD-opslag
- Standalone videostreamen met de geïntegreerde LAN-poort
- Neem video op uw computer op via USB
- Probleemloze bediening
- Inclusief gebruiksvriendelijke software

- H.264 codering
- HDMI video passthrough
- Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen

---

#### Hardware

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Garantiebeleid       | 2 Years                    |
| AV-ingang            | HDMI                       |
|                      | Component                  |
|                      | HDMI                       |
| AV-uitgang           | USB                        |
|                      | HDMI                       |
|                      | Component                  |
| Audio                | Ja                         |
| Industriestandaarden | NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL   |
|                      | Videocodering: MPEG4/H.264 |
| Chipsetcode          | Analog Devices - ADV7513   |

---

#### Prestaties

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid  | 100 Mbit/s                                      |
| Maximale digitale resoluties | Video input: 1080p/30/50/60                     |
|                              | Video capturing: 1080p/30                       |
|                              | Software Video streaming: 1080p                 |
|                              | Standalone Video streaming: 720p/30             |
| Ondersteunde resoluties      | 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p                   |
| Audiospecificaties           | HDMI of component RCA stereo                    |
| Algemene specificaties       | Belangrijke informatie over standalone gebruik: |

Maximumresolutie voor standalone videostreamen is 720p.

Uw SD-kaart moet in FAT32 worden geformatteerd.

Maximaal ondersteunde grootte van de SD-kaart is 64 GB

Een SD-kaart van klasse 10 of hoger wordt aanbevolen

#### Connector(en)

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Connector A | 1 - HDMI (19-polig)           |
|             | 1 - Component video (3 x RCA) |
|             | 1 - Stereoaudio (2 x RCA)     |
|             | 1 - USB B (4-polig)           |
| Connector B | 1 - HDMI (19-polig)           |
|             | 1 - SD-/MMC-sleuf             |
|             | 1 - RJ-45                     |

#### Software

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssystemen | Windows® 11, 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP (32/64bit) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicatoren

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| LED-indicatoren | 1 - Videobron     |
|                 | 1 - USB (voeding) |

#### Voeding

|              |                |
|--------------|----------------|
| Voedingsbron | Gevoed via USB |
|--------------|----------------|

#### Gebruiksomgeving

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F)  |
| Opslagtemperatuur   | -5°C to 60°C (23°F to 140°F) |
| Vochtigheid         | 20%~80%                      |

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Lengte product  | 5.4 in [13.8 cm] |
| Breedte product | 3.4 in [8.6 cm]  |
| Hoogte product  | 1.1 in [2.7 cm]  |
| Gewicht product | 5.6 oz [160.0 g] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 11.5 in [29.3 cm] |
| Package Width            | 7.6 in [19.2 cm]  |
| Package Height           | 2.8 in [7.1 cm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.2 lb [0.5 kg]   |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Meegeleverd | 1 - Opnameapparaat |
|             | 1 - USB 2.0 Kabel  |
|             | 1 - HDMI Kabel     |
|             | 1 - Handleiding    |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.