

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a VGA 1920x1200

ID prodotto: USB2VGAE3



L'adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a VGA USB2VGAE3 consente di aggiungere un'uscita VGA esterna ad alta risoluzione (1920x1200) al computer desktop o laptop utilizzando una porta USB 2.0 disponibile.

Una soluzione conveniente per sistemi in cui mancano le uscite necessarie per un'installazione multi monitor, questo adattatore da USB a VGA ad elevate prestazioni può essere impiegato per eseguire clonazioni dello schermo primario e mostrare le medesime immagini su entrambi gli schermi oppure per ampliare il desktop e raddoppiare lo spazio di lavoro.

L'adattatore video USB, con fattore di forma ridotto, può essere utilizzato con massimo quattro (per un totale di cinque) adattatori video USB USB2VGAE3 aggiuntivi, per creare collegamenti VGA multipli e aggiungere schermi in modo rapido e semplice, tutto senza dover aprire il case del computer e installare schede video aggiuntive.

Diagramma applicativo

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di aggiungere un adattatore per un display secondario ed estendere il display del desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
- Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) all'impostazione del computer

utilizzando un dispositivo USB2VGAE3 per ogni display aggiuntivo.

- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
- Una soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop in quanto permette il collegamento a un display secondario.
- Consente di collegare più monitor a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali.
- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display e lavorare a un documento su un altro.
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Caratteristiche

- Non richiede un adattatore di alimentazione.
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Compatibile sia con computer desktop, che laptop
- Facile installazione
- Fattore di forma ridotto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	VGA
Pass-through USB	No
Memoria	32MB
Standard del settore	Conforme a USB 2.0
ID chipset	Trigger - T2-285A

Prestazioni



Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900,
1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864,
1024x768, 800x600

Widescreen supportato Sì

Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

MTBF 200,000 Hrs

Connettore/i

Connettore A USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Connettore B VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Processore di sistema: Quad Core 2,4 GHz (i5 consigliato)
Memoria di sistema: 4 GB

Nota Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia Trigger. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di chipset di famiglie diverse, quali DisplayLink® o Fresco Logic®

È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a

un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema

Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Umidità	0~95% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Lunghezza cavo	19.7 in [50 cm]
Lunghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
Larghezza prodotto	2.1 in [52.5 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [18 mm]
Peso prodotto	3.3 oz [94 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Peso spedizione (confezione)	8.7 oz [247 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	CD software e driver
	Adattatore USB a VGA



Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

