

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

N° de produit: USB31000S



L'adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit USB31000S ajoute un port Ethernet RJ45 à un système informatique compatible USB avec une prise en charge des connexions de réseau Gigabit sur toute la bande passante, contrairement aux adaptateurs USB 2.0.

Cet adaptateur réseau USB 3.0 compact est rétrocompatible avec les systèmes informatiques USB 2.0/1.x antérieurs (vitesse limitée par le bus USB), ce qui en fait l'adaptateur réseau de rechange ou l'accessoire d'ordinateur portable idéal. En outre, avec la prise en charge de fonctions comme les trames étendues, le marquage VLAN et le Wake On LAN (WOL), cet adaptateur offre une solution réseau Gigabit polyvalente pour les utilisations privées et professionnelles.

L'adaptateur réseau USB 3.0 Gigabit USB31000S bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Ajoutez des capacités Gigabit Ethernet à un ordinateur de bureau ou portable sans avoir à en ouvrir le boîtier ou à en occuper une fente d'extension
- Remplacez un adaptateur réseau intégré défectueux par une connexion Gigabit Ethernet externe par USB sans avoir à ouvrir le boîtier de votre ordinateur portable ou de bureau
- Connecte votre ordinateur portable à un réseau Gigabit, qu'il soit fédérateur ou non - Idéal pour les réseaux privés ou de petites entreprises, les applications des réseaux départementaux et les jeux en réseau

- Transférez des fichiers volumineux sur un réseau en accédant à de réelles vitesses Gigabit que des adaptateurs USB 2.0 ne peuvent fournir

## Spécifications techniques

- L'adaptateur USB vers RJ45 prend en charge un réseau Gigabit sur USB 3.0
- Compatibilité IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
- Alimentation directe par les ports USB.
- Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Prise en charge cadre Jumbo.
- Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux
- Indicateurs à DEL d'activité et de liaison
- Design compact, léger pour une portabilité maximale

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, marquage VLAN IEEE 802.1q
ID du chipset	ASIX - AX88179

---

### Performance

Distance max.	100 m / 330 ft
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps

MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
Jumbo Frame Support	4K max.

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	RJ-45  USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	------------------------------------------------------

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista 7, 8, 8.1, 10  Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019  macOS 10.6 à 10.15, 11,3 et versions supérieures<i>Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans macOS</i>  Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x <i>versions LTS uniquement</i>  ChromeOS 55+
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
-----------------------------------------	---------------------

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Liaison (vert)  Activité (jaune)
----------------------	----------------------------------------

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Humidité Humidité relative < 80 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Câble intégré
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	5.3 in [13.5 cm]
Longueur du produit	2.6 in [67 mm]
Largeur du produit	1.0 in [26 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.5 mm]
Poids du produit	1.0 oz [28 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	6.5 in [16.5 cm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Poids brut	4.9 oz [138 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur USB 3.0 Gigabit
	CD de pilote
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

