

Station d'Accueil pour Ordinateur Portable USB 3.0 à Double Écran avec HDMI et DVI/VGA, Hub USB-A 6x, GbE, Audio, Docking Station Universelle Type-A - Windows/macOS/ChromeOS

N° de produit: USB3SDOCKHD



Cette station d'accueil USB 3.0 combine un hub USB 2.0/USB 3.0 à 6 ports, des connecteurs audio pour casque et microphone, et un port Gigabit Ethernet RJ45 en une seule station d'accueil.

Offrant des combinaisons vidéo doubles flexibles dès la sortie de la boîte, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable dispose d'une sortie moniteur externe HDMI et DVI offrant des résolutions allant jusqu'à 1920x1200p, ainsi qu'un adaptateur DVI vers VGA inclus pour plus de flexibilité.

Le hub USB intégré dispose de 2 ports USB 3.0 et de 4 ports USB 2.0 pour connecter des périphériques supplémentaires tels que des disques durs externes ou une souris filaire comme s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

Avec un design vertical, la station d'accueil occupe aussi peu d'espace sur le bureau que votre smartphone, elle est donc parfaite pour les environnements d'hôtellerie ou de bureau mobile.

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbps, vous offrant une connexion instantanée à un réseau filaire fiable.

Les stations d'accueil pour ordinateurs portables peuvent être utilisées pour réaliser des économies et un déploiement plus rapide avec un seul câble.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Espaces de travail partagés
- Bureaux partagés/à distance
- Convertissez votre ordinateur portable en poste de travail de bureau

Spécifications techniques

- STATION D'ACCUEIL UNIVERSELLE POUR 2 MONITEURS : Le dock USB 3.0 est dotée de 1 sortie HDMI et 1 DVI/VGA pour écran externe, ainsi que d'un adaptateur DVI vers VGA inclus pour une souplesse d'utilisation des écrans ; Résolution max 1920x1200p sur 2 écrans
- PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE : Cette station d'accueil pour double écran combine 4 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), une prise audio pour casque/microphone et un port Gigabit Ethernet RJ45 en un seul dock de qualité IT ; Compatible avec Windows/Mac
- DESIGN VERTICAL : La station d'accueil droite haute performance présente un design fin et élégant, complément parfait de tout poste de travail à domicile ou bureau ; Le dock améliore les capacités de votre PC portable tout en prenant peu de place
- COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE : Compatible avec Win/macOS/ChromeOS, permettant un double affichage étendu sur les PC portables/Chromebooks/MacBooks qui disposent d'une connexion hôte USB-A, tels que X1 Carbon/ThinkPad/Latitude/Precision/XPS 15/Spectre/ZBook
- OUTILS DE CONNECTIVITÉ : Optimisez les performances et la sécurité de cette station d'accueil à l'aide des utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout et Wi-Fi Auto Switch (disponibles en téléchargement)

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

Performance

Résolutions numériques max.	1920 x 1200 Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 1 - DVI-I (29 broches) 1 - HDMI (19 broches) 1 - RJ-45 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps) 4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
---------------------	--

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz ou supérieur, RAM : 2 Go ou plus, Port USB 3.0 libre
Remarque	Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (bleu) 1 - Liaison hub USB (bleu)
----------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4A
Type de prise	C
Consommation électrique	20

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	4.9 in [12.5 cm]
Largeur du produit	2.8 in [7.0 cm]
Hauteur du produit	7.7 in [19.5 cm]
Poids du produit	13.1 oz [370.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.5 in [19.1 cm]
Package Width	11.1 in [28.3 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Poids brut	2.0 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil USB 3.0
	1 - Câble USB 3.0 de 1 m
	1 - Adaptateur DVI vers VGA
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis