

Mini Dock USB 3.0 - Station d'Accueil USB-A Double Écran avec Vidéo DisplayPort 4K 60Hz & Gigabit Ethernet - Câble 30 cm - Adaptateur USB 3.1 Gen 1 Type-A pour PC Portable

N° de produit: USBA2DPGB



Cette mini station d'accueil USB vers double DisplayPort équipe votre ordinateur USB 3.0 d'une connectivité pour deux écrans 4K à 60 Hz et LAN Gigabit. Vous pouvez ainsi tirer parti de la productivité du double affichage et de la connectivité réseau.

L'adaptateur double DisplayPort ajoute deux sorties vidéo DP à votre ordinateur portable USB, avec la prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 4K. Travailler sur deux écrans accroît votre productivité en vous offrant plus d'espace d'affichage. Vous pouvez accéder simultanément à plusieurs applications : consulter des documents de référence sur un écran tout en composant sur l'autre.

Les ports Ethernet sur les ordinateurs portables modernes sont rares et les réseaux sans fil sont moins sûrs et moins fiables qu'une connexion filaire. Avec le port GbE de cette station d'accueil PC portable qui dispose d'un adaptateur Ethernet, vous pouvez accéder aux réseaux LAN filaires même si votre ordinateur portable USB 3.0 ne bénéficie pas de port Ethernet.

Cette station d'accueil est dotée d'un design compact parfait pour les professionnels qui ont besoin d'accessoires de bureau portables lorsqu'ils se déplacent entre plusieurs sites ou espaces de travail partagés.

Le modèle USBA2DPGB est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Gardez votre station d'accueil PC avec votre ordinateur portable pendant vos déplacements
- Réalisez des tâches en haute résolution comme du graphisme ou du montage vidéo sur deux écrans 4K à 60 Hz
- Connectez-vous à des réseaux filaires dans des bureaux qui interdisent les réseaux sans fil

## Spécifications techniques

- **MINI-DOCK USB-A DOUBLE 4K, 60 HZ** : mini-dock USB 3.0 avec 2x DisplayPort et 1x GbE. Certifiée DisplayLink, le chipset DL 6950 prend en charge la double sortie vidéo DP 4K, 60 Hz, et offre une compatibilité d'affichage étendue
- **INSTALLATION FACILE** : station d'accueil PC portable USB Type-A avec câble de 30 cm pour une configuration flexible et une portée étendue aux périphériques comme les Surface Pros USB-A afin de réduire la tension exercée sur les ports
- **CONÇUE POUR LA PORTABILITÉ** : ce mini-dock USB-A alimenté par bus est compact, donc idéal pour les petits espaces de travail au bureau ou à domicile
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE** : cette mini station d'accueil est compatible avec une grande variété d'ordinateurs portables USB-A, d'ultrabooks, de chromebooks et de Surface Pros.
- **FACILE À CONFIGURER ET DÉPLOYER** : ce hub adaptateur multiport USB-A (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) configure automatiquement les pilotes et prend en charge plusieurs systèmes d'exploitation, notamment Windows et Chrome OS

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1

ID du chipset DisplayLink - DL-6950

---

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Double affichage - DisplayPort - 4096 x 2160 à 60 Hz / 3840 x 2160 à 60 Hz
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Non
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

---

Connecteur(s)

Types de connecteur	DisplayPort (20 broches)  RJ-45  USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	--

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04, Linux Kernel 4.2 - 5.2, Chrome OS™ v55+,
--------------------------------------	--

---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-A disponible.
Remarque	L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.  La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo. Un écran DisplayPort compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K.

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 10 à 90 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	5.1 in [13 cm]
Largeur du produit	2.3 in [58 mm]
Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
Poids du produit	4.4 oz [126 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	4.5 in [11.4 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Poids brut	7.6 oz [215 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Mini station d'accueil
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis