

USB 3.0 naar Dual DisplayPort Adapter, 4K 60Hz, DisplayLink-gecertificeerd, USB naar Dual DP Display Adapter, Dual DisplayPort Adapter voor Mac & Windows

Productcode: USB32DP24K60



Met deze USB naar dual DisplayPort-adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort-schermen aan uw Windows®- of Mac-computer toevoegen.

Met de adapter kunt u één USB 3.0-poort van uw laptop gebruiken om dubbele 4K resolutie bij 60 Hz op twee onafhankelijke schermen weer te geven. Steek simpelweg de adapter in een USB 3.0 (5 Gbps) poort op uw Windows- of Mac-systeem en sluit uw DisplayPort-monitors aan op de adapter.


Met deze USB-videoadapter kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD video over meerdere schermen, zelfs als uw systeem geen standaard ondersteuning biedt voor 4K videoweergave.

Met twee UHD 4K-schermen kunt u efficiënter werken en meer verrichten in dezelfde hoeveelheid tijd. Omdat elk scherm 4K-prestaties biedt, beschikt u over vier keer zoveel schermruimte als met 1080p.

Met meerdere schermen kunt verschillende content weergeven op elk scherm met resoluties tot 4096 x 2160 p (60 Hz). De dual DisplayPort-adapter is ideaal voor zakelijke toepassingen zoals spreadsheets, wordprocessors en web browsers. U kunt meerdere opdrachten tegelijk uitvoeren en verschillende datapunten bekijken over elk scherm. U kunt bijvoorbeeld gegevens op een scherm berekenen, een verslag schrijven op het tweede scherm en op het internet browsen op uw laptopscherm.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Sluit twee 4K-schermen aan op uw computersysteem
- Bekijk grote spreadsheets of meerdere documenten over meerdere schermen
- Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; check e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt

Eigenschappen

- **BOUW EEN DUAL MONITOR WERKPLEK:** Gebruik deze USB 3.2 5Gbps naar Dual DisplayPort converter om je Windows of Mac laptop/desktop aan te sluiten op twee schermen, tv's of projectors via een beschikbare USB-A poort; USB gevoed en vereist geen externe voeding
- **4K RESOLUTIES:** Dankzij ondersteuning voor resoluties tot 4K 60Hz en breedbeeldcapaciteiten biedt deze externe USB 3.2 video & grafische kaart een complete UHD ervaring en beeldkwaliteit; Uitbreid scherm op Apple M1/M2/M3 MacBooks
- **VEELZIJDIG GEBRUIK:** Gebruik deze IT-grade USB 3.2 Gen2 5Gbps schermadapter om uw hoofd-laptop of desktopscherm uit te breiden of te spiegelen op twee extra schermen; Combineer met USB31CAADP (afz. verkrijgbaar) om een USB-C hostapparaat te verbinden
- **OPGELET:** Deze adapter werkt niet met macOS versie 10.13.4 tot 10.13.6; Wij raden gebruikers aan om naar 10.14 of later te updaten om compatibiliteit met DisplayLink te garanderen; Driver vereist voor macOS en Windows; Auto-driver installatie met ChromeOS
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Poorten	2

AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	2GB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-6950

Prestaties

Maximale digitale resoluties	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 5120x2880 (using two DP ports), 4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	2 - DisplayPort (20-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows XP (32-bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04 Chrome OS™ v55+
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	System Processor: Quad Core 2.4GHz (i5 recommended) System Memory: 4GB
----------------------------	--

Notitie		This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	11.8 in [300 mm]
	Lengte product	6.1 in [15.5 cm]
	Breedte product	5.6 in [14.2 cm]
	Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
	Gewicht product	2.6 oz [73.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.5 oz [128.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-videoadapter

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.