

Câble Chargeur Sécurisé 1m - Data Blocker - Câble USB-A vers Micro USB - Protection No-Data Charge/Alim. Uniquement pour SmartPhone/Tablette – Câble Blocage Transfert Données USB

N° de produit: USBSCHAU1M



Câble bloqueur de données USB-A vers USB micro-B. Chargez votre appareil en toute sécurité en établissant une connexion d'alimentation sécurisée entre vos appareils et le système hôte ou la source d'alimentation. Équipé d'un connecteur USB-A mâle sans données d'une conception découpée unique, il empêche les attaques de programmes malveillants et le vol de données.

Câble d'alimentation USB-A vers micro-B uniquement

Le port USB-A de ce câble sans broches de données physiques, fournit une barrière empêchant toute transmission des données. Il permet de charger vos appareils à partir d'un ordinateur portable ou de bureau tout en éliminant les risques suivants :

- Vol de données à partir de l'ordinateur hôte
- Corruption des données sur l'ordinateur hôte
- Infection par des logiciels espions/malveillants ou des virus transmis depuis l'appareil mobile vers le réseau hôte

Câble pratique pour une utilisation quotidienne

Ce câble portable d'un mètre de long se glisse dans votre poche ou votre sac d'ordinateur portable. Il permet de charger en toute sécurité vos smartphones, tablettes, appareils photo, etc. dans les stations/ports de charge publics des aéroports, hôtels et restaurants. L'absence de lignes de données rend ces câbles sûrs dans les environnements d'État, de défense, d'entreprise et éducatifs, où la connexion de votre appareil mobile peut être interdite.

Câble intelligent, puissant et polyvalent

Câble haut débit avec lignes d'alimentation 0,34 mm<sup>2</sup> offrant 5 V jusqu'à 2,4 A (12 W max.). La puce intégrée intelligente identifie les besoins en énergie de l'appareil et ajuste la sortie en conséquence. Les connecteurs aux normes du secteur vous permettent de charger vos périphériques compatibles micro B à partir de toutes les prises de courant USB-A, des ordinateurs hôtes aux chargeurs muraux.

#### Construction robuste et fiable

La gaine du câble et les moules du connecteur sont fabriqués en plastique TPE résistant qui offre une meilleure flexibilité et une grande résistance à l'effilochage et aux rayures, ce qui le rend idéal pour une utilisation quotidienne difficile. Le tressage en feuille d'aluminium Mylar fournit une alimentation CC sans bruit à votre appareil.

#### Tests de produits complets et assistance technique d'experts

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité à nos clients. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec les ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

### Spécifications techniques

- **CÂBLE DATA BLOCKER USB-A VERS USB MICRO B** : conception de charge sans broches de données - blocage physique des données - empêche vol et corruption des données - bloque les logiciels espions/malveillants sur smartphones et appareils mobiles micro USB-B.
- **CÂBLE DE CHARGEMENT SÉCURISÉ** : câble de 1 m de long - charge smartphones, tablettes, casques et appareils photo. Idéal pour une utilisation en haute sécurité dans les environnements publics, professionnels, de défense et éducatifs
- **CÂBLE POLYVALENT** : ce câble adaptateur de données sécurisé fournit jusqu'à 5 V à 2,4 A (12 W max.), fonctionne avec tous les ports USB-A, des ordinateurs hôtes aux chargeurs muraux, et charge les périphériques compatibles USB micro B.
- **CONSTRUCTION ROBUSTE** : gaine de câble en TPE noir durable et résistante - empêche dommages et effilochage - film aluminium/mylar tressé minimise les interférences électriques - ports de recharge publics dans les aéroports, centres commerciaux et hôtels

- CARACTÉRISTIQUES : Dimensions : 1m | Câble USB-A mâle vers micro USB mâle | Alimentation : 5V, 2.4A (12W max) | Coque et gaine TPE robustes | Conception unique à découpe permettant de sécuriser les lignes d'alimentation uniquement | Garantie à vie

---

## Matériel

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Politique de garantie     | Lifetime                             |
| Active or Passive Adapter | Passif                               |
| Placage du connecteur     | Nickel                               |
| Type de gaine de câble    | TPE - Thermoplastic Elastomers       |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec masse |

---

## Performance

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Longueur max. de câble | 3.3 ft [1 m] |
|------------------------|--------------|

---

## Connecteur(s)

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Connecteur A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) |
| Connecteur B | 1 - USB Micro-B (5 broches)             |

---

## Notes spéciales / Configuration

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurations du système et du câblage | Une conception unique en coupe affiche uniquement des lignes d'alimentation sécurisées |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Alimentation

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tension de sortie       | 5V DC |
| Courant de sortie       | 2.4A  |
| Consommation électrique | 12W   |

---

## Conditions environnementales

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (4°F to 140°F) |
| Température de                | 20°C to 28°C (68°F to 82°F)  |

stockage

Humidité

Humidité relative de 10 % à 80 %

Caractéristiques  
physiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur             | Noir             |
| Calibre du fil      | 22/32 AWG        |
| Type de conducteur  | Cuivre torsadé   |
| Longueur de câble   | 3.3 ft [1.0 m]   |
| Dia. ext. du câble  | 0.1 in [3.1 mm]  |
| Longueur du produit | 7.9 in [20.0 cm] |
| Largeur du produit  | 5.1 in [13.0 cm] |
| Hauteur du produit  | 0.4 in [1.0 cm]  |
| Poids du produit    | 0.4 oz [12.3 g]  |

Informations  
d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Longueur du Paquet  | 4.8 in [12.2 cm] |
| Largeur du Colis    | 5.0 in [12.6 cm] |
| Hauteur du Paquet   | 0.5 in [1.3 cm]  |
| Poids brut          | 1.0 oz [28.0 g]  |

Contenu du paquet

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB |
|-----------------------|---------------|

Informations de  
garantie

|          |       |
|----------|-------|
| Warranty | À Vie |
|----------|-------|

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis