

## Composite S-Video auf VGA Konverter mit Skalierer bis zu 1280x1024

Product ID: VID2VGA-TV



Dieser Composite-/S-Video auf VGA Videokonverter skaliert und konvertiert Composite-Video, S-Video und YCbCr (RGB)-Video auf VGA/HDTV - eine einfache Lösung, um nicht-VGA/HDTV-fähige Geräte an VGA oder HDTV-Displays, z. B. CRTs, VGA Projektoren, LCD- und Plasma-Displays, anzuschließen. Der Videokonverter erkennt automatisch die Auflösung Ihrer Eingangsquelle und gestattet Ihnen über ein einfaches On-Screen-Menü, die Ausgangsauflösung und Aktualisierungsrate selbst anzupassen - eine praktische, einfach zu handhabende Methode, das Beste aus Ihrem HD-Display herauszuholen.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Zeigen Sie Videos von DVD-Playern auf Projektoren mit VGAEingang und HDTV-Geräten an.
- Betrachten Sie die Bilder von Sicherheitskameras mit S-Video- oder Composite-Videoausgangssignalen auf VGAMonitoren oder Fernsehgeräten.
- "Modernisieren" Sie VHS-Kassetten, um sie in Klassenräumen usw. auf neueren TV-Geräten vorführen zu können.
- Konvertieren Sie die Signale von älteren medizinischen Anzeigegeräten, um sie auf Computermonitoren anzuzeigen.
- Im Konferenzraum können Sie ältere Videoausrüstungen adaptieren und mit neueren Projektoren verbinden.

### Features

- Einstellungsmöglichkeiten für Helligkeit, Kontrast, Farben, RGB-Pegel und Horizontal-/Vertikalposition.
- Das Ausgangssignal ist entweder analog RGBHV oder YPbPr über den HD-15 VGASTECKER.
- Kompatibel mit weltweiten Rundfunksignalen, inkl. NTSC und PAL.
- Ein 48 MB Frame-Zwischenspeicher eliminiert das Breißen oder "Hüpfen" der Videobilder.

- Mit Gedächtnisfunktion, wodurch automatisch die zuletzt verwendete Einstellung gespeichert wird.
- Mit Kunststoff-Slotblech für Wandmontage oder Seitenblendenbefestigung.

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	AV-Eingang	Composite
	AV-Eingang	S-Video
	AV-Eingang	Component
	AV-Ausgang	VGA
	AV-Ausgang	Component
	Audio	No
Leistung	Unterstützte Auflösungen	PC Output (RGBHV, progressive scan)
	Signalstufen	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024
		HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV)
		480p, 576p, 720p, 1080i
		Eingang
		Video bei 1V p-p, 75 Ohm Y bei 1 V p-p, 75 Ohm Farbe bei 0,7 V p-p, 75 Ohm
Steckverbinder	Steckverbinder A	Composite Video (1 x RCA)
	Steckverbinder A	Component Video (3 x RCA)
	Steckverbinder A	S-Video (4 pin, Mini-DIN)
	Steckverbinder B	VGA(15 pin, High Density D-Sub)
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Mehrfache Aktualisierungsraten für PC-Ausgang unterstützt - Vollständige Liste im Produkthandbuch
Strom	Mit Stromadapter	AC Adapter Included
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2.6A

	Polarität der Mittelspitze	Positive
	Stromverbrauch	13
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	20-90 % (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Produktlänge	5.7 in [1.5 cm]
	Produktbreite	3.0 in [77.000 mm]
	Produkthöhe	1.2 in [30.000 mm]
	Produktgewicht	8.5 oz [240.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	9.9 in [2.5 cm]
	Package Width	2.4 in [62.000 mm]
	Package Height	5.4 in [1.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	31.4 oz [890.000 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Video-auf-HDTV/VGASKalierer
	Im Paket enthalten	1 m Composite-RCAKabel
	Im Paket enthalten	YCbCr RCAauf-8-Pol-DIN-Adapter
	Im Paket enthalten	1,2 m VGAKabel - Stecker/Stecker
	Im Paket enthalten	Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
	Im Paket enthalten	Benutzerhandbuch
	Im Paket enthalten	Kunststoff-Slotblech
	Im Paket enthalten	1,2 m S-Video-Kabel
	Im Paket enthalten	1 m VGAauf YPbPr - Stecker/Stecker

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

