


1 HE Aufklappbare Wandhalterung für Patchpanel - 4 Zoll tief - 19" Schwenk-Rack für Einfaches Zugang - Für Schlanke Netzwerkgeräte & Patchpanele - 8 kg Tragkraft

Produkt-ID: WALLMOUNTH1



Das klappbare 1U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech für Patchpanels WALLMOUNTH1 ist 10 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-Netzwerkgeräte.

Der Patchpanel-Wandhalter ist ausklappbar und bietet so einfachen Zugriff auf Konfigurationsknöpfe, Anschlüsse und Kabel. Die Wandmontagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Wandmontage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Rackmount-Geräten

Merkmale

- **ROBUSTE KONSTRUKTION:** Die aufklappbare 1 HE 19 Zoll Wandhalterung für Patchpanels ist 14,8 cm tief und stabil entworfen, um ein Patchpanel oder andere schlanke 19 Zoll Netzwerk-/Daten-/IT-Geräte an einer Wand zu befestigen

- **OPTIMIERTER ARBEITSPLATZ:** Diese robuste, aufklappbare 1 HE 19 Zoll Wandhalterung hat eine maximale Einbautiefe von 14,8 cm und eine maximale Tragkraft von 8 kg
- **EINFACHE KABELVERWALTUNG:** Die schwenkbare Patchpaneel Halterung ist aufklappbar und ermöglicht einen einfachen Zugang zu Konfigurationstasten, Ports und Kabeln sowie zur Rückseite des Geräts für eine einfache Einstellung
- **STANDARDISIERTE LOCHABMESSUNG:** Die Montagelöcher des 1 HE Netzwerk Racks haben einen Abstand von 40,6 cm und entsprechen damit genau dem Standardrahmen für Trockenbauwände, um eine einfache und sichere Verankerung an der Wand zu gewährleisten
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese Vertikale Patchpanel Wandhalterung für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	1U
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	17.6 lb [8 kg]
-----------------	----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	6.0 in [15.2 cm]
--------------	------------------

Produktbreite	19.7 in [50.1 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
Produktgewicht	1.9 lb [0.8 kg]
Max. Montagetiefe	5.8 in [14.8 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	8.1 in [20.7 cm]
Paketbreite	20.9 in [53.0 cm]
Pakethöhe	3.1 in [7.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack
	4 - M6-Schrauben
	4 - M6-Käfigmuttern
	4 - Kunststoffunterlegscheiben
	2 - Wandschrauben
	2 - Kunststoffanker

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.