

Adattatore scheda USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p

Product ID: USB32VGAPRO



L'adattatore USB 3.0 a VGA USB32VGAPRO trasforma una porta USB 3.0 disponibile sul desktop o laptop in un'uscita VGA con il supporto di video ad alta risoluzione di 1920x1200/1080p: una comoda soluzione video esterna che semplifica l'aggiunta di funzionalità multi-monitor a un Mac® o PC con USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Grazie all'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed a banda larga (5 Gbps) e all'alimentazione tramite il chipset DisplayLink, USB32VGAPRO rappresenta il nostro adattatore USB a VGA dalle migliori prestazioni in grado di offrire contenuti ad alta risoluzione a un display VGA. La scheda grafica esterna può essere utilizzata per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Porta USB 3.0 (compatibile all'indietro con USB 2.0)

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di aggiungere un display VGA secondario ed estendere il desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
- Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.
- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un televisore dotato di VGA per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di visualizzare il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo separati o fogli di grandi dimensioni su più display
- Si tratta di soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop poiché permette il collegamento a un display/proiettore secondario.

Features

- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporta le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
- Supporta la rotazione del display

Hardware	Warranty	2 Years
	Ingresso AV	USB 3.0
	Uscita AV	VGA
	Pass-through USB	No
	Memoria	512MB
	ID chipset	DisplayLink - DL-3100N
Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200/1080p
	Risoluzioni supportate	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Widescreen supportato	
	Specifiche generali	
	Specifiche generali	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 Yes Nota: se utilizzato con OS X 10.8, è necessaria l'installazione della versione Apple 10.8.3 prima dell'installazione del software DisplayLink. 10.8.3 risolve alcuni importanti bug di OS X, rivelati durante l'installazione del software DisplayLink.
This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting		

this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Connettore/i	Connettore A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connettore B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
		Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
		Chrome OS? da v55 in poi
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Processore di sistema: Quad Core 2,4 GHz (i5 consigliato)
	Nota	Memoria di sistema: 4 GB
	Nota	Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia DisplayLink®. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di chipsets di famiglie diverse, quali Trigger o Fresco Logic®
	Nota	È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	USB-Powered
Ambientale	Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
	Umidità	<85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Plastic
	Lunghezza cavo	6.2 in [1.6 cm]
	Lunghezza prodotto	10.0 in [2.6 cm]
	Larghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
	Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]

	Peso prodotto	2.3 oz [64 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.3 in [2.1 cm]
	Package Width	5.7 in [1.5 cm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [158 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore Video Esterno USB
	Incluso nella confezione	CD driver e software
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

